



Montageablauf Innenmontage



1. Aufnahme des O-Rings



2. Verformen des O-Rings in Kleeblattform



3. Fahrt in Bohrung (Montageposition) und Eindrücken durch Backentripel B



4. Eindrücken durch Backentripel A und Rückzug des Greifers

Montageablauf Außenmontage



1. Aufnahme des O-Rings und Aufdehnen zum Sechseck



2. Fahrt zur Welle (Montageposition)



3. Zurückziehen von Backentripel A. Der O-Ring legt sich in die Nut ein



4. Zurückziehen des gesamten Greifers. Der O-Ring befindet sich nun komplett in der Nut

