

- ① Für Kurzkegel Bajonettbefestigung
DIN 55027, ISO 702/III, ASA B5.9
- ② Für Kurzkegel Camlockbefestigung
DIN 55029, ISO 702/II, ASA B5.9 D
- ③ Mit Zwischenflansch für Kurzkegel
DIN 55026 A, ISO 702/1 A, ASA B5.9

- ① For short taper Bayonet-Mount
DIN 55027, ISO 702/III, ASA B5.9
- ② For short taper Camlock-Mount
DIN 55029, ISO 702/II, ASA B5.9 D
- ③ With adapter plate for short taper
DIN 55026 A, ISO 702/1 A, ASA B5.9

Technische Daten

Technical data

Spindel Spindle	Max. Drehmoment Max. torque	Max. Spannkraft Max. clamping force	Max. Drehzahl Max. RPM	Hub/Backe Stroke/Jaw	Zahnteilung Tooth pitch	Trägheitsmoment Moment of inertia	Gewicht Weight
ID	[Nm]	[kN]	[min ⁻¹]	[mm]	[mm]	[kgm ²]	[kg]
DIN 6353 Z300 0815030	210.0	200.0	3200	8.5	5.5	0.8125	52.0
DIN 55028 C6 0815031	210.0	200.0	3200	8.5	5.5	0.8125	52.0
DIN 55028 C8 0815032	210.0	200.0	3200	8.5	5.5	0.8125	52.0
DIN 55028 C11 0815033	210.0	200.0	3200	8.5	5.5	0.8125	52.0
DIN 55029 D6 0815034	210.0	200.0	3200	8.5	5.5	0.8125	52.0
DIN 55029 D8 0815035	210.0	200.0	3200	8.5	5.5	0.8125	52.0
DIN 55029 D11 0815036	210.0	200.0	3200	8.5	5.5	0.8125	52.0
DIN 55028 A6 0815037	210.0	200.0	3200	8.5	5.5	0.8125	52.0
DIN 55028 A8 0815038	210.0	200.0	3200	8.5	5.5	0.8125	52.0


Lieferumfang

Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungs-schlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung

Scope of delivery





Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting bolts, actuation key, eye bolt and operating manual

Spannkraft-Drehzahl-Diagramm




① siehe Seite 619

Clamping force-RPM diagram

- Restspannkraft/Residual clamp. force 33 %
- SHF 250  1.9 kg
- SFA 250  3.7 kg
- GST 315  3.5 kg
- UVB 315  7.6 kg

① see page 619

Führungsbahnbelastung Load of base jaw guidance



M_{max.} = 4600 Nm

① siehe Seite 620

① see page 620

Spannbereiche

① siehe Seite 64

Clamping ranges

① see page 64



Wartungsset
siehe Kapitel Zubehör

Maintenance kit
see chapter accessories



Standardbacken
siehe Seite 60

Standard chuck jaws
see page 60



Betätigungsschlüssel
siehe Kapitel Zubehör

Actuation keys
see chapter accessories



Spannkraftmessgerät
siehe Kapitel Zubehör

Gripping force tester
see chapter accessories