

# NEU! TENDO® Slim 4ax Plug & Work

## Das weltweit erste Hydro-Dehnspannfutter in genormter Warmschrumpfkontur.

### + Plug & Work

1:1 austauschbar.  
Hydro-Dehnspannfutter rein –  
Warmschrumpfer raus.

### + Gute Radialsteifigkeit

für beste Formgenauigkeit. Ein robuster  
Grundkörper verhindert ein seitliches  
Auslenken während des Zerspanprozesses.

### + Hervorragende Schwingungsdämpfung

Das Hydrauliksystem garantiert  
hohe Oberflächengüte, Schonung der  
Maschinenspindel, Werkzeugstandzeiten  
werden erhöht und Kosten gesenkt.

### + Beste Oberflächen

durch die Top-Schwingungsdämpfung  
für beste Oberflächen ohne Rattermarken.

### + HSC/HPC-Bearbeitung

Mit einer Wuchtgüte von G2.5 bei  
25.000 min<sup>-1</sup> für hohe Drehzahlen  
geeignet.

### + Sekundenschneller Werkzeugwechsel

µ-genau ohne Peripheriegeräte.  
Einfach auf Anschlag.

### + Das Nonplusultra für die axiale Bearbeitung

Bohren, Senken, Reiben und Gewinden  
in 5-Achs-Zentren sowie im Gesenk- und  
Formenbau.

### + < 0,003 mm

Rundlauf- und Wechsel-  
wiederholgenauigkeit gewährleistet  
beste Oberflächenergebnisse.

### + Hohe Flexibilität

durch Einsatz von Zwischenbüchsen.

### + Wartungsfrei

Vollkommen geschlossenes System.  
Keine Wartung und hohe Lebensdauer.

### + Made in Germany

In der Hölderlin-Stadt  
Lauffen am Neckar.



[www.de.schunk.com/tendo-slim-4ax](http://www.de.schunk.com/tendo-slim-4ax)

1945 – 2015

70 Jahre

© 2016 SCHUNK GmbH & Co. KG

Superior Clamping and Gripping

**SCHUNK**®