

Superior Clamping and Gripping



**Spannbacken**  
*Chuck Jaws*



# SAMCHULLY

## Backenrohlinge | Jaw Blanks

### Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°


- Lieferbar gebohrt oder ungebohrt
- Bei gebohrter Ausführung bitte Lochabstände a und b angeben
- Abweichende Lochabstände b min. bitte separat anfragen
- Liefereinheit: 1 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar

### Fine serration 1,5 mm x 60°

- Available drilled or undrilled
- For drilled version please specify hole spacing a and b
- Please separately request the deviating hole spacing b minimum
- Delivery unit: 1 piece
- Material: Steel 16MnCr5 suitable for case hardening



ungebohrt 1 | undrilled 1



gebohrt 2 | drilled 2

Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ungebohrt undrilled ID	gebohrt drilled ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	min. Abstand a min. distance a [mm]	min. Abstand b min. distance b [mm]	Schrauben Screws	m/Stück m/piece [kg]
HC 04 HCL 04 HCT 04 HC 05 HS 05	SBMJ 50	0132149	0133149	10	22	47	55	8	14	M8	0.4
HC 06 HCH 06 HCL 06 HCLT 06 HCT 06 MH 206 HS 06 HSL 06 MHT 206	SBMJ 70	0132150	0133150	12	35	60	80	12	20	M10	1.3
HC 08 HCH 08 HCL 08 HCLT 08 HCT 08 MH 208 HS 08 HSF 08 HSL 08 MHT 208	JBM 80	0114404	0114434	14	40	80	95	13	25	M12	2.4
	JBM 81	0114400	0114430	14	40	40	70	13	25	M12	0.9
	JBM 82	0114401	0114431	14	40	40	95	13	25	M12	1.2
	JBM 83	0114402	0114432	14	40	60	70	13	25	M12	1.3
	JBM 84	0114403	0114433	14	40	60	95	13	25	M12	1.7
	JBM 85	0114405	0114435	14	40	100	95	13	25	M12	2.9
	JBM 86	0114406	0114436	14	60	60	70	13	25	M12	2
	JBM 87	0114407	0114437	14	80	60	70	13	25	M12	2
	JBM 100	0114412	0114442	16	40	80	120	13	30	M12	3
HC 10 HCH 10 HCL 10	JBM 101	0114410	0114440	16	40	60	90	13	30	M12	1.6
HCLT 10 HCT 10 MH 210 HS 10 HSF 10 HSL 10	JBM 102	0114411	0114441	16	40	60	110	13	30	M12	2.1
	JBM 103	0114413	0114443	16	40	100	110	13	30	M12	3.4
	JBM 104	0114414	0114444	16	50	120	110	13	30	M12	5
	JBM 105	0114415	0114445	16	60	60	95	13	30	M12	2.7
	JBM 106	0114416	0114446	16	60	90	95	13	30	M12	4
	JBM 107	0114417	0114447	16	80	60	95	13	30	M12	3.5



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 532.  
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 532.  
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

# SAMCHULLY

Backenrohlinge | Jaw Blanks

## Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

## Fine serration 1,5 mm x 60°

Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ungebohrt undrilled ID	gebohrt drilled ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	min. Abstand a min. distance a [mm]	min. Abstand b min. distance b [mm]	Schrauben Screws	m/Stück m/piece [kg]
MH 212 HS 12 HSF 12 HSL 12	JBM 120	0114420	0114450	21	50	60	130	15	30	M16	3.1
	JBM 121	0114421	0114451	21	50	80	130	15	30	M16	4.1
	JBM 122	0114422	0114452	21	50	120	130	15	30	M16	6
	JBM 123	0114423	0114453	21	60	150	130	15	30	M16	8.8
	JBM 124	0114424	0114454	21	80	80	130	15	30	M16	6.2

SCHUNK

BERG

FORKARDT

HOWA

KITAGAWA

RÖHM

SAMCHULLY



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 532.  
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 532.  
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".