

Superior Clamping and Gripping



Spannbacken
Chuck Jaws




Gerade Verzahnung

- Grundbacken für Aufsatzbacken
- Gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Einschließlich Zylinderschrauben

Straight serration

- Base Jaws for Top Jaws
- Hardened and precision ground
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Including screws



Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Aufnahme	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	b [mm]	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/Set</i>	[kg]
KHNC 160 KHNC 185	GB 160	0159500	MT*	18	8	20	29.5	74	32	M8	0.75	
KHNC 200	GB 200	0159502	MT*	20	10	22	35	90	40	M8	1.21	
KHNC 250 KHNC 315	GB 250	0159503	MT*	20	12	26	40	110	40	M12	1.95	
KHNC 400	GB 400	0159505	MT*	26	12	32	46	125	54	M12	3.05	

* MT = Metrischer Kreuzversatz

* MT = Metric tongue and groove

Passende Backenbefestigungsschrauben finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

For suitable jaw mounting spare screws see catalog chapter "Accessories".