

Superior Clamping and Gripping



Spannbacken
Chuck Jaws



FORKARDT


Grundbacken | Base jaws

Schräge Verzahnung


- Grundbacken für Aufsatzbacken
- Gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Einschließlich Zylinderschrauben (außer Type EWB-TG)

Angled serration


- Base Jaws for Top Jaws
- Hardened and precision ground
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Including screws (except Type EWB-TG)




Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2



Ausführung 3 | Version 3



Ausführung 4 | Version 4

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Aufnahme	Ausführung N <i>Version</i>	S [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/Set</i> [kg]	
F+ 125 F 125	SFG 125	0157099	MT*	1	5	14		19.5	47		20	M6	0.3	
F+ 160 F 160 KTNC 160 KTNCV 160 FNC 175 KTNCV 175	SFG 160	0157100	MT*	2	18	8	20	27	74		32	M8x1	0.8	
	SFGK 160	0157500	MT*	2	18	8	20	27	64		32	M8x1	0.7	
	SFG-V 160 ⁽¹³⁾	0157150	MT*	2	18	8	20	27	74		32	M8x1	0.8	
F+ 200 F 200 FNC 200 KTNC 200 KTNCV 200	SFG 200	0157101	MT*	2	20	10	22	32	90		40	M8x1	1.2	
	SFGK 200	0157501	MT*	2	20	10	22	32	80		40	M8x1	1.1	
	SFGL 200	0157121	MT*	2	20	10	22	32	110		40	M8x1	1.5	
	SFG-V 200 ⁽¹³⁾	0157151	MT*	2	20	10	22	32	88		40	M8x1	1.2	
	STB 200	0156099	1/16" x 90°	3	17		22	45	61	80			M12x1	3.4
F+ 250 F 250 FNC 250 KTNC 250 KTNCV 250	SFG 250	0157102	MT*	2	20	12	26	37	110		40	M12x1,5	2	
	SFGK 250	0157502	MT*	2	20	12	26	37	91		40	M12x1,5	1.6	
	SFGL 250	0157112	MT*	2	20	12	26	37	122		40	M12x1,5	2.3	
	SFG-V 250 ⁽¹³⁾	0157152	MT*	2	20	12	26	37	110		40	M12x1,5	2	
	STB 250-1	0156100	1/16" x 90°	3	17		26	45	65	110			M12	4.9
	STB 250-2	0156101	1/16" x 90°	3	21		26	54	70	110			M16	5.2
	STN 250-4	0160501	1/16" x 90°	4	21		26	45	50	110	13	28	M16	4.2
F+ 315 F 315	SFG 315	0157103	MT*	2	26	12	32	43	125		54	M12x1,5	3.1	
	SFGL 315	0157123	MT*	2	26	12	32	43	160		54	M12x1,5	4	
	SFG-V 315 ⁽¹³⁾	0157153	MT*	2	26	12	32	46	125		54	M12x1,5	3.1	
	STB 315-2	0156103	1/16" x 90°	3	21		32	54	75	125			M16	9.3
	STN 315-4	0160503	1/16" x 90°	4	21		32	45	55	110	13	28	M16	4.5

Passende Backenbefestigungsschrauben finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

For suitable jaw mounting spare screws see catalog chapter "Accessories".

Schräge Verzahnung


Angled serration

Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ID	Aufnahme	Ausführung N Version	S [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/Set [kg]	
FNC 315 KTNC 315 KTNCV 315	SFG 250	0157102	MT*	2	20	12	26		37	110		40	M12x1,5	2
	SFGK 250	0157502	MT*	2	20	12	26		37	91		40	M12x1,5	1.6
	SFGL 250	0157112	MT*	2	20	12	26		37	122		40	M12x1,5	2.3
	SFG-V 250 ¹³⁾	0157152	MT*	2	20	12	26		40	110		40	M12x1,5	2
	STB 250-1	0156100	1/16" x 90°	3	17		26	45	65	110			M12	4.9
	STB 250-2	0156101	1/16" x 90°	3	21		26	54	70	110			M16	5.2
	STN 250-4	0160501	1/16" x 90°	4	21		26	45	50	110	13	28	M16	4.2
KTNC 360	SFG 315	0157103	MT*	2	26	12	32		43	125		54	M12x1,5	3.1
	SFGL 315	0157123	MT*	2	26	12	32		43	160		54	M12x1,5	4
	SFG-V 315 ¹³⁾	0157153	MT*	2	26	12	32		46	125		54	M12x1,5	3.1
	STB 315-2	0156103	1/16" x 90°	3	21		32	54	75	125			M16	9.3
	STN 315-4	0160503	1/16" x 90°	4	21		32	45	55	110	13	28	M16	4.5
F+ 400 F 400	SFG 400	0157104	MT*	2	30	18	45		51	160		60	M16x1.5	7.2
	SFGL 400	0157124	MT*	2	30	18	45		51	200		60	M16x1.5	8.6
	STB 400-1	0156104	1/16" x 90°	3	21		45	54	80	160			M16	12
	STB 400-2	0156105	3/32" x 90°	3	25.5		45	64	82	160			M20	12.2
FNC 400 KTNC 400 KTNCV 400	SFG 315	0157103	MT*	2	26	12	32		43	125		54	M12x1,5	3.1
	SFGL 315	0157123	MT*	2	26	12	32		43	160		54	M12x1,5	4
	SFG-V 315 ¹³⁾	0157153	MT*	2	26	12	32		46	125		54	M12x1,5	3.1
	STB 315-2	0156103	1/16" x 90°	3	21		32	54	75	125			M16	9.3
	STN 315-4	0160503	1/16" x 90°	4	21		32	45	55	110	13	28	M16	4.5
F+ 500 F 500 FNC 500 KTNC 500 KTNCV 500	SFG 400	0157104	MT*	2	30	18	45		51	160		60	M16x1.5	7.2
	SFGL 400	0157124	MT*	2	30	18	45		51	200		60	M16x1.5	8.6
	STB 400-1	0156104	1/16" x 90°	3	21		45	54	80	160			M16	12
	STB 400-2	0156105	3/32" x 90°	3	25.5		45	64	82	160			M20	12.2
F+ 630 F 630	SFG 630	0157106	MT*	2	40	24	65		58	230		82	M20	17.1
FNC 630 KTNC 630 KTNCV 630	SFG 400	0157104	MT*	2	30	18	45		51	160		60	M16x1.5	7.2
	SFGL 400	0157124	MT*	2	30	18	45		51	200		60	M16x1.5	8.6
	STB 400-1	0156104	1/16" x 90°	3	21		45	54	80	160			M16	12
	STB 400-2	0156105	3/32" x 90°	3	25.5		45	64	82	160			M20	12.2

* MT = Metrischer Kreuzversatz
 AT = Amerikanischer Kreuzversatz
 13) 1/2 Zahnversatz

* MT = Metric tongue and groove
 AT = American standard tongue and groove
 13) 1/2 Tooth pitch

 Passende Backenbefestigungsschrauben finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 For suitable jaw mounting spare screws see catalog chapter "Accessories".