

Superior Clamping and Gripping



Spannbacken
Chuck Jaws




SAMCHULLY


Harte Stufenaufsatzbacken | *Hard Stepped Top Jaws*

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Universell für Außen- und Innenspannung
- Große Spannbereiche
- Spannflächen mit Pflastersteinverzahnung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, gehärtet



Ausführung 1 | *Version 1*



Ausführung 2 | *Version 2*

Fine serration 1,5 mm x 60°

- Universal for O.D.- and I.D.-Clamping
- Big clamping ranges
- Clamping surfaces with diamond serration
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Material: Steel 16MnCr5, hardened

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Ausführung <i>Version</i>	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/Set</i> [kg]
HC 06 HCH 06 HCL 06 MH 206 HS 06 HSL 06	SHB-J 60 ⁷⁾	0133100	2	12	28	36	67	12	14	20	20	M10	0.8
HC 08 HCH 08 HCL 08 MH 208 HS 08 HSL 08	SHB-J 80	0133109	1	14	35	51	87	12	15.5	25	25	M12	1.85
HC 10 HCH 10 HCL 10 MH 210 HS 10 HSL 10	SHB-J 82 ⁷⁾	0133110	2	14	32	38	79	12	16	25	25	M12	1.2
HC 10 HCH 10 HCL 10 MH 210 HS 10 HSL 10	SHB-J 100	0133111	1	16	40	54	101.5	13	25.5	30	30	M12	2.8
HC 12 HCH 12 HCL 12	SHB-J 123	0133103	1	18	50	62	106	15	26	30	30	M14	4.2
MH 212 HS 12 HSL 12	SHB-J 122 ⁷⁾	0133113	2	21	50	52	104	18	20	30	30	M16	3.3
HC 12 HCH 12 HCL 12	SHB-J 126	0133105	1	21	50	62	128	14	46	30	30	M16	5.15
HC 15 HCH 15 ¹¹⁾ HC 18 ¹¹⁾ HCH 18 ¹¹⁾	SHB-J 150	0133114	1	22	60	86	143	20	27	43	43	M20	9

7) Gewichtserleichterte Ausführung für max. Drehzahlen.

11) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

7) *Reduced weight for higher RPM's.*

11) *Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts!*



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 532.




For suitable T-nuts see page 532.

SAMCHULLY

Harte Stufenaufsatzbacken | *Hard Stepped Top Jaws*

Spitzverzahnung 3,0 mm x 60°

- Universell für Außen- und Innenspannung
- Große Spannbereiche
- Spannflächen mit Pflastersteinverzahnung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, gehärtet



Fine serration 3,0 mm x 60°

- Universal for O.D.- and I.D.-Clamping
- Big clamping ranges
- Clamping surfaces with diamond serration
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Material: Steel 16MnCr5, hardened

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/Set	[kg]
MH 218 HC 21 ¹¹⁾ HCH 21 ¹¹⁾ MH 221 HC 24 ¹¹⁾ HCH 24 ¹¹⁾ MH 224	SHB-J 152	0133106	22	60	75	144.5	17.5	66	50	M20	9.8	

11) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

SHB-J 152 hat 2 Befestigungsbohrungen.

11) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts!

SHB-J 152 with 2 mounting holes.



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 532.



For suitable T-nuts see page 532.