

Superior Clamping and Gripping



Spannbacken
Chuck Jaws



FORKARDT


Harte Stufenblockbacken | *Hard Stepped Block Jaws*

Schräge Verzahnung


- Universell für Außen- und Innenspannung
- Große Spannbereiche
- Spannflächen mit Pflastersteinverzahnung
- Höchste Stabilität durch Monoblockausführung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet

Angled serration

- Universal for O.D.- and I.D.-Clamping
- Big clamping ranges
- Clamping surfaces with diamond serration
- Highest stability by monoblock design
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Material: Steel 16MnCr5, case-hardened



Ausführung 1 | *Version 1*



Ausführung 2 | *Version 2*

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Ausführung <i>Version</i>	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	h [mm]	m/Satz <i>m/Set</i> [kg]
F+ 160 F 160 KTNC 160 KTNCV 160 FNC 175 KTNCV 175	STF 160	0161100	1	20	45	79	7.5	24	1.1
F+ 200 F 200 FNC 200 KTNC 200 KTNCV 200	STF 200	0161101	1	22	60	94	10	35	1.9
F+ 250 F 250 FNC 250 KTNC 250 KTNCV 250	STF 250	0161102	2	26	70	114	14	40	3.3
F+ 315 F 315	STF 315	0161103	2	32	81	129	15	46	5.5
FNC 315 KTNC 315 KTNCV 315	STF 250	0161102	2	26	70	114	14	40	3.3
KTNC 360	STF 315	0161103	2	32	81	129	15	46	5.5
F+ 400 F 400	STF 400	0161104	2	45	93	167	20	52	10.8
FNC 400 KTNC 400 KTNCV 400	STF 315	0161103	2	32	81	129	15	46	5.5
F+ 500 F 500 FNC 500 KTNC 500 KTNCV 500 FNC 630 KTNC 630 KTNCV 630	STF 400	0161104	2	45	93	167	20	52	10.8