

Superior Clamping and Gripping



Spannbacken
Chuck Jaws




Schräge Verzahnung


- Universell für Außen- und Innenspannung
- Große Spannbereiche
- Spannflächen mit Pflastersteinverzahnung
- Höchste Stabilität durch Monoblockausführung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet

Angled serration

- Universal for O.D.- and I.D.-Clamping
- Big clamping ranges
- Clamping surfaces with diamond serration
- Highest stability by monoblock design
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Material: Steel 16MnCr5, case-hardened



Ausführung 1 | *Version 1*




Ausführung 2 | *Version 2*

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Ausführung <i>Version</i>	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	h [mm]	m/Satz <i>m/Set</i> [kg]
DURO 160 DURO-NC 160 DURO-NCE 160 DURO-NC 175	STF 160	0161100	1	20	45	79	7.5	24	1.1
DURO 200 DURO-NC 200 DURO-NCE 200 DURO-NC 225	STF 200	0161101	1	22	60	94	10	35	1.9
DURO 250 DURO-NC 250 DURO-NCE 250	STF 250	0161102	2	26	70	114	14	40	3.3
DURO 315 DURO-NC 315	STF 315	0161103	2	32	81	129	15	46	5.5
DURO-NCE 315	STF 250	0161102	2	26	70	114	14	40	3.3
DURO 400 DURO-NC 400	STF 400	0161104	2	45	93	167	20	52	10.8
DURO-NCE 400	STF 315	0161103	2	32	81	129	15	46	5.5
DURO 500 DURO-NC 500 DURO-NCE 500	STF 400	0161104	2	45	93	167	20	52	10.8

Gerade Verzahnung

- Universell für Außen- und Innenspannung
- Große Spannbereiche
- Spannflächen mit Pflastersteinverzahnung
- Höchste Stabilität durch Monoblockausführung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet



Straight serration

- *Universal for O.D.- and I.D.-Clamping*
- *Big clamping ranges*
- *Clamping surfaces with diamond serration*
- *Highest stability by monoblock design*
- *Delivery unit: 1 set = 3 pieces*
- *Material: Steel 16MnCr5, case-hardened*

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	h [mm]	m/Satz <i>m/Set</i> [kg]
DURO-NCES 175	GST 175	0162099	20	46	66.6	7	24	0.9
DURO-NCES 200	GST 201	0162106	22	54	84.8	8	29	1.6
DURO-NCES 250	GST 251	0162105	26	65	107.4	10	36	2.8
DURO-NCES 315	GST 315	0162102	32	66	116.3	10	32	3.5
DURO-NCES 400	GST 400	0162103	32	70	136.4	11	36	4.6