

Superior Clamping and Gripping




**Spannbacken**  
*Chuck Jaws*



### Metrischer Kreuzversatz

- Die Universal-Aufsatzbacke SZKU ist so vielseitig wie eine Stufenbacke und überträgt zugleich hohe Drehmomente wie eine Krallenbacke
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet



### Metric tongue and groove

- The universal top jaw combines the major benefits of two jaw types: the SZKU is as versatile as a stepped jaw whilst transmitting high torques like a claw jaw
- Material: Steel 16MnCr5, case-hardened

Futtertype Chuck type	Spannbe- reich Clamping range [mm]	Grundba- ckenstel- lung Position of base jaws	Bezeichnung Description	ID	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	m/Satz m/Set [kg]
ROTA THW plus 165-43	70 - 89	II	SZKU 160	0139300	8	18	22	42	20	M5	32	0.7
	88 - 107	I	SZKU 160	0139300	8	18	22	42	20	M5	32	0.7
ROTA THW plus 185-52	73 - 111	II	SZKU 160	0139300	8	18	22	42	20	M5	32	0.7
	92 - 129	I	SZKU 160	0139300	8	18	22	42	20	M5	32	0.7
ROTA THW plus 215-66	96 - 143	II	SZKU 200	0139301	10	20	24	48	25	M6	40	0.9
	135 - 181	I	SZKU 200	0139301	10	20	24	48	25	M6	40	0.9
ROTA THW plus 260-81	99 - 143	II	SZKU 250	0139302	12	20	30	55	25	M6	40	1.6
	163 - 207	I	SZKU 250	0139302	12	20	30	55	25	M6	40	1.6
ROTA THW plus 315-104	104 - 181	II	SZKU 250	0139302	12	20	30	55	25	M6	40	1.6
	199 - 265	I	SZKU 250	0139302	12	20	30	55	25	M6	40	1.6

Passende Grundbacken finden Sie ab Seite 171.  
Passende weiche Auflagebolzen finden Sie im Katalogteil „Zube-  
hör“.

For suitable base jaw see page 171.  
For suitable soft workpiece stops see catalog chapter "Accesso-  
ries".