

Superior Clamping and Gripping



Spannbacken
Chuck Jaws



FORKARDT


Nutensteine | T-Nuts

Einzel-Nutensteine


- Vergütet und präzisionsgeschliffen
- Einschließlich Zylinderschrauben DIN 912-12.9
- Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen

Single T-Nuts


- Tempered and precision ground
- including screws DIN 912-12.9
- When choosing T-nuts, please check the connection dimensions of the lathe chuck (serration/slot width)



Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2



Ausführung 3 | Version 3

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Ausführung <i>Version</i>	S [mm]	S1 [mm]	H [mm]	h [mm]	G	Zyl.- Schraube <i>Cyl.-Screw</i>	Max. zul. Anzieh- drehmoment <i>Max. adm. tight- ening torque</i> [Nm]
KTHS 130 KTHS 140	FN-T 10	0148110	1	12		17	7	M10	(D 16 / SW 10)	40
KGH/KGHF 160 KL 160 KS 160 KSH 160 KSPS 160 KT 160 KTH 160	NS 120	0140101	2	17		23	9	M12	M12x30	70
KTHS 160	FN-T 12	0148111	1	14		18.5	8	M12	(D 18 / SW 12)	62
NH/NHF 160 QLC/QLK 160 UVE 160 KSF 175 KTH 175	NS 120	0140101	2	17		23	9	M12	M12x30	70
KTHS 175	FN-T 12	0148111	1	14		18.5	8	M12	(D 18 / SW 12)	62
NH/NHF 175 QLC/QLK 175	NS 120	0140101	2	17		23	9	M12	M12x30	70
2 BLE 200 2 BLN 200	NS 160	0140102	2	21		27	11	M16	M16x35	150
KGH/KGHF 200 KL 200 KLNC 200 KP 200 KS 200 KSF 200 KSH 200 KSHF 200 KSPS 200 KT/KTGF 200 KTH 200	NS 120	0140101	2	17		23	9	M12	M12x30	70
KTHS 200	FN-T 14	0148112	1	17		23	9	M14	(D 21 / SW 14)	90
NH/NHF 200 QLC/QLK 200 QLC-KS/QLK-KS 200 UVE 200	NS 120	0140101	2	17		23	9	M12	M12x30	70

Einzel-Nutensteine

Single T-Nuts

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Ausführung <i>Version</i>	S [mm]	S1 [mm]	H [mm]	h [mm]	G	Zyl.- Schraube <i>Cyl.-Screw</i>	Max. zul. Anzieh- drehmoment <i>Max. adm. tight- ening torque</i> [Nm]
2 BLE 250 2 BLN 250	NS 200	0140103	2	25.5		29	11	M20	M20x40	220
	NS 25,5/21	0140109	3	25.5	21	29	11	M16	M16x35	150
KG 250 KL 250 KLNC 250 KP 250	NS 160	0140102	2	21		27	11	M16	M16x35	150
KS 250	NS 120	0140101	2	17		23	9	M12	M12x30	70
KSH 250 KSHF 250 KSPS 250 KT/KTGF 250	NS 160	0140102	2	21		27	11	M16	M16x35	150
KTHS 250	FN-T 14	0148112	1	17		23	9	M14	(D 21 / SW 14)	90
NH/NHF 250	NS 160	0140102	2	21		27	11	M16	M16x35	150
NHF 250-17	NS 120	0140101	2	17		23	9	M12	M12x30	70
QLC/QLK 250	NS 160	0140102	2	21		27	11	M16	M16x35	150
QLC-KS/QLK-KS 250 UVE 250	NS 120	0140101	2	17		23	9	M12	M12x30	70
KSPS 300	NS 160	0140102	2	21		27	11	M16	M16x35	150
2 BLE 315 2 BLN 315	NS 200	0140103	2	25.5		29	11	M20	M20x40	220
	NS 25,5/21	0140109	3	25.5	21	29	11	M16	M16x35	150
KG 315 KLNC 315 KP 315 KS 315 KSH 315 KSHF 315 KT/KTGF 315	NS 160	0140102	2	21		27	11	M16	M16x35	150
KTHS 315	FN-T 14	0148112	1	17		23	9	M14	(D 21 / SW 14)	90
NH/NHF 315 QLC/QLK 315 QLC-KS/QLK-KS 315 UVE 315	NS 160	0140102	2	21		27	11	M16	M16x35	150
2 BLE 400 2 BLN 400	NS 200	0140103	2	25.5		29	11	M20	M20x40	220
	NS 25,5/21	0140109	3	25.5	21	29	11	M16	M16x35	150
KG 400 KL 400 KLNC 400 KP 400	NS 200	0140103	2	25.5		29	11	M20	M20x40	220
KS 400 KSH 400 KSHF 400	NS 160	0140102	2	21		27	11	M16	M16x35	150
KSPS 400 KT/KTGF 400 NH/NHF 400 QLC/QLK 400	NS 200	0140103	2	25.5		29	11	M20	M20x40	220
QLC-KS/QLK-KS 400	NS 160	0140102	2	21		27	11	M16	M16x35	150

FORKARDT

Nutensteine | T-Nuts


Einzel-Nutensteine

Single T-Nuts

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Ausführung <i>Version</i>	S [mm]	S1 [mm]	H [mm]	h [mm]	G	Zyl.- Schraube <i>Cyl.-Screw</i>	Max. zul. Anzieh- drehmoment <i>Max. adm. tight- ening torque</i> [Nm]
UVE 400 KG 500 KL 500 KLNC 500 KP 500 KS 500 KSH 500 KT/KTGF 500 NH /NHF500 UVE 500 KS 630 KS-L 630 KT/KTGF 630 NH/NHF 630 UVE 800	NS 200	0140103	2	25.5		29	11	M20	M20x40	220
3 KS 800 KS 800 3 KS 1000 KS 1000 KSF 1000 3 KS 1250 3 KS 1400	NS 240	0140104	2	30		41	15	M24	M24x50	450

Kombi-Nutensteine

- Vergütet und präzisionsgeschliffen
- Einschließlich Zylinderschrauben DIN 912-12.9
- Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen



Combi T-Nuts

- Tempered and precision ground
- including screws DIN 912-12.9
- When choosing T-nuts, please check the connection dimensions of the lathe chuck (serration/slot width)

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	S [mm]	H [mm]	h [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube <i>Cyl.-Screw</i>	Max. zul. Anziehdrehmoment <i>Max. adm. tightening torque</i> [Nm]
KGH/KGHF 160 KL 160 KS 160 KSPS 160 KT 160 KTH 160 NH/NHF 160 QLC/QLK 160 UVE 160	NK 120	0147107	17	23	9	19	M12	M12x30	70
KGH/KGHF 175 KSF 175 KTH 175 NH/NHF 175 QLC/QLK 175	NK 121	0145100	17	23	9	22	M12	M12x30	70
2 BLE 200 2 BLN 200	NK 160	0145101	21	27	11	28	M16	M16x35	150
KG 200 KGH/KGHF 200 KL 200 KLNC 200 KP 200 KS 200 KSF 200 KSH 200 KSHF 200 KSPS 200 KT/KTGF 200 KTH 200 NH/NHF 200 QLC/QLK 200 QLC-KS/QLK-KS 200 UVE 200	NK 121	0145100	17	23	9	22	M12	M12x30	70
2 BLE 250 2 BLN 250	NK 200	0145102	25.5	29	11	35	M20	M20x40	220
KG 250 KL 250 KLNC 250 KP 250	NK 160	0145101	21	27	11	28	M16	M16x35	150
KS 250	NK 120	0147107	17	23	9	19	M12	M12x30	70
	NK 121	0145100	17	23	9	22	M12	M12x30	70

FORKARDT

Nutensteine | T-Nuts

Kombi-Nutensteine

Combi T-Nuts

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	S [mm]	H [mm]	h [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube <i>Cyl.-Screw</i>	Max. zul. Anzieh- drehmoment <i>Max. adm. tight- ening torque</i> [Nm]
KSH 250 KSHF 250 KSPS 250 KT/KTGF 250 NH/NHF 250	NK 160	0145101	21	27	11	28	M16	M16x35	150
NHF 250-17	NK 120	0147107	17	23	9	19	M12	M12x30	70
	NK 121	0145100	17	23	9	22	M12	M12x30	70
QLC/QLK 250	NK 160	0145101	21	27	11	28	M16	M16x35	150
QLC-KS/QLK-KS 250 UVE 250	NK 120	0147107	17	23	9	19	M12	M12x30	70
	NK 121	0145100	17	23	9	22	M12	M12x30	70
KSPS 300	NK 160	0145101	21	27	11	28	M16	M16x35	150
2 BLE 315 2 BLN 315	NK 200	0145102	25.5	29	11	35	M20	M20x40	220
KG 315 KLNC 315 KP 315 KS 315 KSH 315 KSHF 315 KT/KTGF 315 NH/NHF 315 QLC/QLK 315 QLC-KS/QLK-KS 315 UVE 315	NK 160	0145101	21	27	11	28	M16	M16x35	150
2 BLE 400 2 BLN 400 KG 400 KL 400 KLNC 400 KP 400	NK 200	0145102	25.5	29	11	35	M20	M20x40	220
KS 400 KSH 400 KSHF 400	NK 160	0145101	21	27	11	28	M16	M16x35	150
KSPS 400 KT/KTGF 400 NH/NHF 400 QLC/QLK 400	NK 200	0145102	25.5	29	11	35	M20	M20x40	220
QLC-KS/QLK-KS 400	NK 160	0145101	21	27	11	28	M16	M16x35	150
UVE 400 KG 500 KL 500 KLNC 500 KP 500 KS 500 KSH 500 KT/KTGF 500 NH /NHF500 UVE 500 KS 630 KSHF 630 KS-L 630 KT/KTGF 630 NH/NHF 630 UVE 800	NK 200	0145102	25.5	29	11	35	M20	M20x40	220