

Superior Clamping and Gripping




Spannbacken
Chuck Jaws



Kombi-Nutensteine

- Vergütet und präzisionsgeschliffen
- Einschließlich Zylinderschrauben DIN 912-12.9
- Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen



Combi T-Nuts

- Tempered and precision ground
- including screws DIN 912-12.9
- When choosing T-nuts, please check the connection dimensions of the lathe chuck (serration/slot width)

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	S [mm]	H [mm]	h [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube <i>Cyl.-Screw</i>	Max. zul. Anziehdrehmoment <i>Max. adm. tightening torque</i> [Nm]
HO 1 MA 4	NJ 40	0146114	10	16	5	14	M8	M8x20	30
HO 27 M 4	NJ 53	0146119	11	17.5	6.5	16	M8	M8x22	30
HO 1 MA 5 HO 24 M 5	NJ 40	0146114	10	16	5	14	M8	M8x20	30
HO 27 M 5	NJ 53	0146119	11	17.5	6.5	16	M8	M8x22	30
HO 15 M 6 HO 22 M 6 HO 24 M 6 HO 27 M 6 HO 37 M 6 HO 47 M 6 HO 7 MA 6	NJ 61	0146100	12	22	7	20	M10	M10x25	50
HO 15 M 8 HO 1 MA 8	NJ 80	0146101	14	24.5	8.5	25	M12	M12x35	70
HO 22 M 8	NJ 101	0146107	16	26.5	8.5	25	M12	M12x35	70
HO 23 M 8	NJ 80	0146101	14	24.5	8.5	25	M12	M12x35	70
HO 24 M 8 HO 27 M 8	NJ 101	0146107	16	26.5	8.5	25	M12	M12x35	70
HO 2 M 8	NJ 80	0146101	14	24.5	8.5	25	M12	M12x35	70
HO 37 M 8 HO 47 M 8	NJ 101	0146107	16	26.5	8.5	25	M12	M12x35	70
HO 7 MA 8	NJ 80	0146101	14	24.5	8.5	25	M12	M12x35	70
HO 15 M 10	NJ 101	0146107	16	26.5	8.5	25	M12	M12x35	70
HO 1 MA 10	NJ 102	0146122	16	23	8	30	M12	M12x30	70
HO 22 M 10	NJ 120	0146108	18	27.5	9.5	30	M14	M14x40	130
HO 23 M 10	NJ 101	0146107	16	26.5	8.5	25	M12	M12x35	70
HO 24 M 10 HO 27 M 10	NJ 120	0146108	18	27.5	9.5	30	M14	M14x40	130
HO 2 M 10	NJ 102	0146122	16	23	8	30	M12	M12x30	70
HO 37 M 10 HO 47 M 10	NJ 120	0146108	18	27.5	9.5	30	M14	M14x40	130
HO 7 MA 10	NJ 101	0146107	16	26.5	8.5	25	M12	M12x35	70
HO 15 M 12	NJ 120	0146108	18	27.5	9.5	30	M14	M14x40	130
HO 1 MA 12	NJ 121	0146103	18	33.5	13.5	30	M14	M14x45	130

HOWA

Nutensteine | T-Nuts

Kombi-Nutensteine

Combi T-Nuts

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	S [mm]	H [mm]	h [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube <i>Cyl.-Screw</i>	Max. zul. Anzieh- drehmoment <i>Max. adm. tight- ening torque</i> [Nm]
HO 23 M 12	NJ 120	0146108	18	27.5	9.5	30	M14	M14x40	130
HO 27 M 12	NJ 122	0146112	21	29	10.5	35	M16	M16x40	150
HO 2 M 12	NJ 121	0146103	18	33.5	13.5	30	M14	M14x45	130
HO 37 M 12 HO 47 M 12	NJ 122	0146112	21	29	10.5	35	M16	M16x40	150
HO 7 MA 12	NJ 120	0146108	18	27.5	9.5	30	M14	M14x40	130
HO 1 MA 15 HO 1 MA 18 HO 1 MA 21 HO 1 MA 24	NJ 154	0146128	26	40	17	50	M20	M20x50	300