

Superior Clamping and Gripping




Spannbacken
Chuck Jaws




Kombi-Nutensteine

- Vergütet und präzisionsgeschliffen
- Einschließlich Zylinderschrauben DIN 912-12.9
- Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen



Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2

Combi T-Nuts

- Tempered and precision ground
- including screws DIN 912-12.9
- When choosing T-nuts, please check the connection dimensions of the lathe chuck (serration/slot width)

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Ausführung <i>Version</i>	S [mm]	S1 [mm]	H [mm]	h [mm]	b [mm]	G	Zyl.- Schraube <i>Cyl.-Screw</i>	Max. zul. Anzieh- drehmoment <i>Max. adm. tight- ening torque</i> [Nm]
AS110	NJ 41	0146116	1	10		18	5.5	14	M8	M8x22	30
B04	NJ 42	0146129	1	8		13.5	4.5	15	M6	M6x18	16
B204 BT204	NJ 43	0146113	1	10		15	5	14	M8	M8x20	30
HJ4	NJ 41	0146116	1	10		18	5.5	14	M8	M8x22	30
H0B04	NJ 42	0146129	1	8		13.5	4.5	15	M6	M6x18	16
N04 NL04	NJ 41	0146116	1	10		18	5.5	14	M8	M8x22	30
NT04	NJ 43	0146113	1	10		15	5	14	M8	M8x20	30
B05	NJ 52	0146118	1	10		15.5	5.5	18	M8	M8x20	30
B205 BT205	NJ 43	0146113	1	10		15	5	14	M8	M8x20	30
HJ5	NJ 51	0146117	1	10		18	5.5	19	M8	M8x22	30
H0B05	NJ 52	0146118	1	10		15.5	5.5	18	M8	M8x20	30
N05 NT05	NJ 51	0146117	1	10		18	5.5	19	M8	M8x22	30
B06 B106	NJ 62	0146133	1	12		18.5	7.5	20	M10	M10x25	50
B160	NJ 61	0146100	1	12		22	7	20	M10	M10x25	50
B206 BB06 BB206 BBT206 BL206 BLT206 BS306 BT206	NJ 62	0146133	1	12		18.5	7.5	20	M10	M10x25	50
HJA5-6 H06 H0B06	NJ 61	0146100	1	12		22	7	20	M10	M10x25	50
H0H06 H0H106	NJ 62	0146133	1	12		18.5	7.5	20	M10	M10x25	50
H0H160	NJ 61	0146100	1	12		22	7	20	M10	M10x25	50
H0H206	NJ 62	0146133	1	12		18.5	7.5	20	M10	M10x25	50
H0S06	NJ 61	0146100	1	12		22	7	20	M10	M10x25	50

Kombi-Nutensteine

Combi T-Nuts

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Ausführung <i>Version</i>	S [mm]	S1 [mm]	H [mm]	h [mm]	b [mm]	G	Zyl.- Schraube <i>Cyl.-Screw</i>	Max. zul. Anzieh- drehmoment <i>Max. adm. tight- ening torque</i> [Nm]
ML06 MLT06	NJ 62	0146133	1	12		18.5	7.5	20	M10	M10x25	50
N06 NL06 NLT06 AS165	NJ 61	0146100	1	12		22	7	20	M10	M10x25	50
B07	NJ 62	0146133	1	12		18.5	7.5	20	M10	M10x25	50
B08 B108 B200	NJ 80	0146101	1	14		24.5	8.5	25	M12	M12x35	70
B208 BB08 BB208 BBT208 BL208 BLT208 BS308 BT208	NJ 82	0146131	1	14		20.5	8.5	25	M12	M12x30	70
HJA6-8 H08 HOB08 H0H08	NJ 80	0146101	1	14		24.5	8.5	25	M12	M12x35	70
H0H108	NJ 82	0146131	1	14		20.5	8.5	25	M12	M12x30	70
H0H200	NJ 80	0146101	1	14		24.5	8.5	25	M12	M12x35	70
H0H208	NJ 82	0146131	1	14		20.5	8.5	25	M12	M12x30	70
H0S08 ML08	NJ 80	0146101	1	14		24.5	8.5	25	M12	M12x35	70
MLT08	NJ 82	0146131	1	14		20.5	8.5	25	M12	M12x30	70
N08 NL08 NLT08 AS210	NJ 80	0146101	1	14		24.5	8.5	25	M12	M12x35	70
AS250 B250 H0H250 B10 B110	NJ 100	0146102	1	16		24.5	8.5	30	M12	M12x35	70
B210 BB10 BB210 BBT210 BL210 BLT210 BS310 BT210	NJ 103	0146132	1	16		21.5	8.5	30	M12	M12x30	70
HJA6-10 HJA8-10 H010 H0B10 H0H10	NJ 100	0146102	1	16		24.5	8.5	30	M12	M12x35	70
H0H-10K H0H110	NJ 103	0146132	1	16		21.5	8.5	30	M12	M12x30	70
H0S10 N10 NL10 NLT10	NJ 100	0146102	1	16		24.5	8.5	30	M12	M12x35	70
B112	NJ 124	0146123	1	21		28	11.5	30	M16	M16x40	150

Kombi-Nutensteine

Combi T-Nuts

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Ausführung <i>Version</i>	S [mm]	S1 [mm]	H [mm]	h [mm]	b [mm]	G	Zyl.- Schraube <i>Cyl.-Screw</i>	Max. zul. Anzieh- drehmoment <i>Max. adm. tight- ening torque</i> [Nm]
B12	NJ 121	0146103	1	18		33.5	13.5	30	M14	M14x45	130
B212	NJ 124	0146123	1	21		28	11.5	30	M16	M16x40	150
B300	NJ 121	0146103	1	18		33.5	13.5	30	M14	M14x45	130
BB212	NJ 126	0146141	1	21		23	11.5	30	M16	M16x35	150
BBT212 BL212 BLT212 BT212	NJ 124	0146123	1	21		28	11.5	30	M16	M16x40	150
HJA6-12 HJA8-12 HLA6-12 H012 H0B12	NJ 121	0146103	1	18		33.5	13.5	30	M14	M14x45	130
H0H112	NJ 124	0146123	1	21		28	11.5	30	M16	M16x40	150
H0H12	NJ 121	0146103	1	18		33.5	13.5	30	M14	M14x45	130
H0H-12K	NJ 124	0146123	1	21		28	11.5	30	M16	M16x40	150
H0H300 H0S12 N12 NL12	NJ 121	0146103	1	18		33.5	13.5	30	M14	M14x45	130
B15	NJ 152	0146125	2	24	22	45.5	16.5	43	M20	M20x60	300
	NJ 156	0146136	2	24	21	42.5	16.5	30	M16	M16x60	150
B215	NJ 212	0146138	2	25.5	22	39.5	19	43	M20	M20x50	300
B380	NJ 152	0146125	2	24	22	45.5	16.5	43	M20	M20x60	300
	NJ 156	0146136	2	24	21	42.5	16.5	30	M16	M16x60	150
HJ15 HJ380	NJ 150	0146124	1	22		45.5	16.5	60	M20	M20x60	300
HJA11-15	NJ 152	0146125	2	24	22	45.5	16.5	43	M20	M20x60	300
HLA6-15	NJ 121	0146103	1	18		33.5	13.5	30	M14	M14x45	130
H0B15 H0H15	NJ 152	0146125	2	24	22	45.5	16.5	43	M20	M20x60	300
N15 NV15	NJ 212	0146138	2	25.5	22	39.5	19	43	M20	M20x50	300
B18 B450	NJ 152	0146125	2	24	22	45.5	16.5	43	M20	M20x60	300
	NJ 156	0146136	2	24	21	42.5	16.5	30	M16	M16x60	150
BB218	NJ 180	0146142	1	25.5	22	29	14.4	43	M20	M20 x 50 mm	300
HJ18	NJ 211	0146106	1	25		54	19	60	M20	M20x70	300
HJA8-18 HLA8-18 H0B18	NJ 152	0146125	2	24	22	45.5	16.5	43	M20	M20x60	300
N18 NL18 NV18	NJ 212	0146138	2	25.5	22	39.5	19	43	M20	M20x50	300
B21	NJ 210	0146126	1	25		45	19	60	M20	M20x60	300
	NJ 213	0146140	2	25	22	45	19	50	M20	M20x55	300
BB221	NJ 180	0146142	1	25.5	22	29	14.4	43	M20	M20 x 50 mm	300
HJ21	NJ 211	0146106	1	25		54	19	60	M20	M20x70	300
HJA8-21 HLA8-21	NJ 152	0146125	2	24	22	45.5	16.5	43	M20	M20x60	300

KITAGAWA

Nutensteine | T-Nuts

Kombi-Nutensteine

Combi T-Nuts

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Ausführung <i>Version</i>	S [mm]	S1 [mm]	H [mm]	h [mm]	b [mm]	G	Zyl.- Schraube <i>Cyl.-Screw</i>	Max. zul. Anzieh- drehmoment <i>Max. adm. tight- ening torque</i> [Nm]
HOB21 N21 NV21 B24	NJ 210	0146126	1	25		45	19	60	M20	M20x60	300
	NJ 213	0146140	2	25	22	45	19	50	M20	M20x55	300
HJ24	NJ 211	0146106	1	25		54	19	60	M20	M20x70	300
HOB24 N24 NV24 NV28 NV32 NV36 NV40	NJ 210	0146126	1	25		45	19	60	M20	M20x60	300
	NJ 213	0146140	2	25	22	45	19	50	M20	M20x55	300