

Superior Clamping and Gripping




Spannbacken
Chuck Jaws



Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Universeller Einsatz
- Zur Herstellung von langen Spannbacken
- Ungebohrt zum individuellen Ablängen
- Liefereinheit: 1 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar



Fine serration 1,5 mm x 60°

- Universal use
- To produce longer jaws
- Undrilled for individual cutting to length
- Delivery unit: 1 piece
- Material: Steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
HO 1 MA 4 HO 1 MA 5 HO 24 M 5	JBM-ST 100	0114500	10	32	32	420	3.1
HO 15 M 6 HO 22 M 6 HO 24 M 6 HO 27 M 6 HO 37 M 6 HO 47 M 6 HO 7 MA 6	JBM-ST 120	0114510	12	35	60	420	6.7
HO 15 M 8	JBM-ST 140	0114520	14	40	80	420	10.2
	JBM-ST 141	0114521	14	60	60	420	11.2
HO 22 M 8	JBM-ST 160	0114530	16	40	80	420	10.2
HO 7 MA 8 HO 23 M 8	JBM-ST 140	0114520	14	40	80	420	10.2
	JBM-ST 141	0114521	14	60	60	420	11.2
HO 24 M 8 HO 27 M 8 HO 37 M 8 HO 47 M 8	JBM-ST 160	0114530	16	40	80	420	10.2
	JBM-ST 161	0114531	16	40	120	420	15.4
	JBM-ST 162	0114532	16	60	60	420	11.4
HO 15 M 10 HO 23 M 10 HO 7 MA 10	JBM-ST 160	0114530	16	40	80	420	10.2
	JBM-ST 161	0114531	16	40	120	420	15.4
	JBM-ST 162	0114532	16	60	60	420	11.4
HO 27 M 12 HO 37 M 12 HO 47 M 12	JBM-ST 210	0114540	21	50	80	420	12.7
	JBM-ST 211	0114541	21	60	120	420	23.2



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 331.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 331.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

HOWA


Verzahnte Stangen Aluminium | Serrated Bars Aluminum

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Universeller Einsatz
- Zur Herstellung von langen Spannbacken
- Ungebohrt zum individuellen Ablängen
- Liefereinheit: 1 Stück
- Material: Aluminium

Fine serration 1,5 mm x 60°

- Universal use
- To produce longer jaws
- Undrilled for individual cutting to length
- Delivery unit: 1 piece
- Material: Aluminum



Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
HO 1 MA 4 HO 1 MA 5 HO 24 M 5	JBM-STA 100	0114501	10	30	40	420	1.3
HO 15 M 6 HO 22 M 6 HO 24 M 6 HO 27 M 6 HO 37 M 6 HO 47 M 6 HO 7 MA 6	JBM-STA 120	0114511	12	40	60	420	2.8
HO 15 M 8	JBM-STA 140	0114522	14	40	80	420	3.7
HO 22 M 8	JBM-STA 160	0114533	16	40	80	420	3.7
HO 7 MA 8 HO 23 M 8	JBM-STA 140	0114522	14	40	80	420	3.7
HO 24 M 8 HO 27 M 8 HO 37 M 8 HO 47 M 8 HO 15 M 10 HO 23 M 10 HO 7 MA 10	JBM-STA 160	0114533	16	40	80	420	3.7
HO 27 M 12 HO 37 M 12 HO 47 M 12	JBM-STA 210	0114542	21	50	80	420	4.6



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 331.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 331.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".