

Superior Clamping and Gripping



Spannbacken
Chuck Jaws




SAMCHULLY

Verzahnte Stangen | *Serrated Bars*

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Universeller Einsatz
- Zur Herstellung von langen Spannbacken
- Ungebohrt zum individuellen Ablängen
- Liefereinheit: 1 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar



Fine serration 1,5 mm x 60°

- Universal use
- To produce longer jaws
- Undrilled for individual cutting to length
- Delivery unit: 1 piece
- Material: Steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück <i>m/piece</i> [kg]
HC 04 HCL 04 HCT 04 HC 05 HS 05	JBM-ST 100	0114500	10	32	32	420	3.1
HC 06 HCH 06 HCL 06 HCLT 06 HCT 06 MH 206 HS 06 HSL 06 MHT 206	JBM-ST 120	0114510	12	35	60	420	6.7
HC 08 HCH 08 HCL 08 HCLT 08 HCT 08 MH 208 HS 08 HSF 08 HSL 08 MHT 208	JBM-ST 140	0114520	14	40	80	420	10.2
HC 08 HCH 08 HCL 08 HCLT 08 HCT 08 MH 208 HS 08 HSF 08 HSL 08 MHT 208	JBM-ST 141	0114521	14	60	60	420	11.2
HC 10 HCH 10 HCL 10 HCLT 10 HCT 10 MH 210 HS 10 HSF 10 HSL 10	JBM-ST 160	0114530	16	40	80	420	10.2
	JBM-ST 161	0114531	16	40	120	420	15.4
HC 10 HCH 10 HCL 10 HCLT 10 HCT 10 MH 210 HS 10 HSF 10 HSL 10	JBM-ST 162	0114532	16	60	60	420	11.4
MH 212 HS 12 HSF 12 HSL 12	JBM-ST 210	0114540	21	50	80	420	12.7
	JBM-ST 211	0114541	21	60	120	420	23.2



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 532.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 532.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

SAMCHULLY

Verzahnte Stangen | *Serrated Bars*

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

Fine serration 1,5 mm x 60°

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück <i>m/piece</i> [kg]
HC 15 HCH 15 ¹¹⁾ HC 18 ¹¹⁾ HCH 18 ¹¹⁾	JBM-ST 220	0114550	22	60	120	420	23.2

11) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

11) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts!



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 532.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 532.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

SAMCHULLY


Verzahnte Stangen Aluminium | Serrated Bars Aluminum

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Universeller Einsatz
- Zur Herstellung von langen Spannbacken
- Ungebohrt zum individuellen Ablängen
- Liefereinheit: 1 Stück
- Material: Aluminium

Fine serration 1,5 mm x 60°

- Universal use
- To produce longer jaws
- Undrilled for individual cutting to length
- Delivery unit: 1 piece
- Material: Aluminum



Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
HC 04 HCL 04 HCT 04 HC 05 HS 05	JBM-STA 100	0114501	10	30	40	420	1.3
HC 06 HCH 06 HCL 06 HCLT 06 HCT 06 MH 206 HS 06 HSL 06 MHT 206	JBM-STA 120	0114511	12	40	60	420	2.8
HC 08 HCH 08 HCL 08 HCLT 08 HCT 08 MH 208 HS 08 HSF 08 HSL 08 MHT 208	JBM-STA 140	0114522	14	40	80	420	3.7
HC 10 HCH 10 HCL 10 HCLT 10 HCT 10 MH 210 HS 10 HSF 10 HSL 10	JBM-STA 160	0114533	16	40	80	420	3.7
MH 212 HS 12 HSF 12 HSL 12	JBM-STA 210	0114542	21	50	80	420	4.6



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 532.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 532.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

SAMCHULLY

Verzahnte Stangen Aluminium | *Serrated Bars Aluminum*

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

Fine serration 1,5 mm x 60°

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück <i>m/piece</i> [kg]
HC 15 HCH 15 ¹¹⁾ HC 18 ¹¹⁾ HCH 18 ¹¹⁾	JBM-STA 220	0114552	22	60	100	420	7

11) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

11) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts!



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 532.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.




For suitable T-nuts see page 532.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

SAMCHULLY

Verzahnte Stangen | *Serrated Bars*

Spitzverzahnung 3,0 mm x 60°

- Universeller Einsatz
- Zur Herstellung von langen Spannbacken
- Ungebohrt zum individuellen Ablängen
- Liefereinheit: 1 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar



Fine serration 3,0 mm x 60°

- Universal use
- To produce longer jaws
- Undrilled for individual cutting to length
- Delivery unit: 1 piece
- Material: Steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück <i>m/piece</i> [kg]
HC 21 ¹⁾ HCH 21 ¹⁾ MH 221	JBM-ST 250	0114180	25	80	80	420	20.3
HC 24 ¹⁾ HCH 24 ¹⁾ MH 224	JBM-ST 251	0114181	25	75	115	420	27.8

1) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

1) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts!



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 532.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 532.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".