

Superior Clamping and Gripping



**Spannbacken**  
*Chuck Jaws*



# SAMCHULLY


Weiche Aufsatzbacken | *Soft Top Jaws*

## Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°


- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück, bei 2-Backenfutter = 2 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5 einatzhärtbar

## Fine serration 1,5 mm x 60°


- Universal use
- Available in diverse dimensions
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces, at 2-jaw-chuck = 2 pieces
- Material: Steel 16MnCr5 suitable for case hardening



Ausführung 1 | *Version 1*



Ausführung 2 | *Version 2*



Ausführung 3 | *Version 3*

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Ausführung <i>Version</i>	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a1 [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/Set</i> [kg]
HC 04	KM-WB 45	0132102	2	10	25	32	55	4	13	14	M8	0.8
	KM-WB 46	0132103	2	10	22	47	55	4	13	14	M8	1
HCH 04	KM-WB 44	0132101	2	8	20	40	48	4	8	15	M6	0.7
HCL 04	KM-WB 45	0132102	2	10	25	32	55	4	13	14	M8	0.8
	KM-WB 46	0132103	2	10	22	47	55	4	13	14	M8	1
HC 05	KM-WB 56	0132137	2	10	22	47	55	4	10	19	M8	1
HS 05	KM-WB 45	0132102	2	10	25	32	55	4	13	14	M8	0.8
	KM-WB 46	0132103	2	10	22	47	55	4	13	14	M8	1
HC 06	KM-WB 61	0130128	1	12	35	60	72		15	20	M10	2.9
HCH 06	KM-WB 66	0132138	1	12	32	32	72		15	20	M10	1.4
HCL 06	KM-WBL 60	0132600	3	12	32	32	82	4	15	20	M10	1.5
MH 206	KM-WBL 62	0132606	3	12	35	60	82	4	15	20	M10	3.6
HS 06												
HSL 06												
HC 08 HCH 08 HCL 08 MH 208 HS 08 HSL 08	KM-WB 84	0132126	1	14	35	60	95		24	25	M12	3.9
	KM-WB 85	0132127	1	14	40	80	95		24	25	M12	6.1
	KM-WB 88	0132139	1	14	35	40	95		24	25	M12	2.7
	KM-WBL 80	0132601	3	14	35	40	102	4	20	25	M12	2.7
	KM-WBL 81	0132607	3	14	40	80	102	4	20	25	M12	6
	KM-WBL 82	0132615	3	14	40	100	102	4	20	25	M12	7.6
HC 10 HCH 10 HCL 10 MH 210 HS 10 HSL 10	KM-WB 102	0132104	1	16	40	60	90		15	30	M12	4.3
	KM-WB 103	0132105	1	16	40	60	110		30	30	M12	5.2
	KM-WB 104	0132106	1	16	50	80	90		15	30	M12	7.3
	KM-WB 105	0132129	1	16	40	80	110		30	30	M12	7.2
	KM-WB 106	0132152	1	16	40	100	120		30	30	M12	9.9
	KM-WB 110	0132140	1	16	40	42	110		30	30	M12	3.8
	KM-WB 111	0132147	1	16	50	50	120		30	30	M12	6.2
	KM-WBL 100	0132602	3	16	40	42	125	4	30	30	M12	4.1
	KM-WBL 101	0132608	3	16	40	100	125	4	30	30	M12	9.8
KM-WBL 103	0132609	3	16	40	60	125	4	30	30	M12	5.7	



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 532.  
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 532.  
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

# SAMCHULLY

Weiche Aufsatzbacken | *Soft Top Jaws*

## Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

## Fine serration 1,5 mm x 60°

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Ausführung <i>Version</i>	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a1 [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/Set</i> [kg]
HC 12 HCH 12 HCL 12	KM-WB 121	0132107	1	18	50	50	130		40	30	M14	6.8
	KM-WB 123	0132109	1	18	50	80	130		40	30	M14	10.5
	KM-WB 125	0132130	1	18	50	120	130		40	30	M14	15.9
	KM-WBL 120	0132603	3	18	50	50	145	10	30	30	M14	7
	KM-WBL 123	0132617	3	18	50	100	145	10	30	30	M14	14.5
MH 212 HS 12 HSL 12	KM-WB 126	0132131	1	21	50	60	129		39	30	M16	7.8
	KM-WB 127	0132148	1	21	50	100	140		39	30	M16	13.8
	KM-WB 128	0132154	1	21	50	80	129		39	30	M16	10.4
	KM-WBL 121	0132604	3	21	50	50	145	10	30	30	M16	6.9
	KM-WBL 125	0132618	3	21	50	100	145	10	30	30	M16	14.2
HC 15 HCH 15 <sup>1)</sup> HC 18 <sup>1)</sup> HCH 18 <sup>1)</sup>	KM-WB 153	0132132	1	22	60	80	165		37	43	M20	16.1
	KM-WB 155	0132156	1	22	60	120	165		37	43	M20	24.2
	KM-WBL 150	0132605	3	22	60	60	185	10	30	43	M20	12.6

1) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

1) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts!



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 532.  
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 532.  
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

# SAMCHULLY


Weiche Aufsatzbacken Aluminium | *Soft Top Jaws Aluminum*

## Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück, bei 2-Backenfutter = 2 Stück
- Material: Aluminium

## Fine serration 1,5 mm x 60°

- Universal use
- Available in diverse dimensions
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces, at 2-jaw-chuck = 2 pieces
- Material: Aluminum



Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/Set</i>	[kg]
HC 06 HCH 06 HCL 06 MH 206 HS 06 HSL 06	KM-WBAL 70	0132521	12	35	50	72	15	20	M10	0.9	
HC 08 HCH 08 HCL 08 MH 208 HS 08 HSL 08	KM-WBAL 80	0132522	14	40	60	90	20	25	M12	1.5	
HC 10 HCH 10 HCL 10 MH 210 HS 10 HSL 10	KM-WBAL 100	0132523	16	40	60	110	25	30	M12	1.9	
HC 12 HCH 12 HCL 12	KM-WBAL 120	0132524	18	50	80	130	40	30	M14	3.8	
MH 212 HS 12 HSL 12	KM-WBAL 121	0132525	21	50	80	130	40	30	M16	3.8	
HC 15 HCH 15 <sup>11)</sup> HC 18 <sup>11)</sup> HCH 18 <sup>11)</sup>	KM-WBAL 150	0132526	22	60	80	145	30	43	M20	5.1	

11) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

11) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts!



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 532.  
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.




For suitable T-nuts see page 532.  
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

# SAMCHULLY

Weiche Aufsatzbacken | *Soft Top Jaws*

## Spitzverzahnung 3,0 mm x 60°

- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück, bei 2-Backenfutter = 2 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar



## Fine serration 3,0 mm x 60°

- Universal use
- Available in diverse dimensions
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces, at 2-jaw-chuck = 2 pieces
- Material: Steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/Set</i> [kg]
MH 218	KM-WB 160	0132134	22	60	80	150	45	50	M20	13.8
HC 21 <sup>11)</sup>	KM-WB 160	0132134	22	60	80	150	45	50	M20	13.8
	KM-WB 211	0132114	25	80	80	195	50	60	M20	26.3
	KM-WB 213	0132155	25	75	115	180	50	60	M20	31.7
	KM-WB 214	0132200	25	75	155	180	50	60	M20	42.9
HCH 21 <sup>11)</sup> MH 221	KM-WB 211	0132114	25	80	80	195	50	60	M20	26.3
	KM-WB 213	0132155	25	75	115	180	50	60	M20	31.7
	KM-WB 214	0132200	25	75	155	180	50	60	M20	42.9
HC 24 <sup>11)</sup>	KM-WB 160	0132134	22	60	80	150	45	50	M20	13.8
	KM-WB 211	0132114	25	80	80	195	50	60	M20	26.3
	KM-WB 213	0132155	25	75	115	180	50	60	M20	31.7
	KM-WB 214	0132200	25	75	155	180	50	60	M20	42.9
HCH 24 <sup>11)</sup> MH 224	KM-WB 211	0132114	25	80	80	195	50	60	M20	26.3
	KM-WB 213	0132155	25	75	115	180	50	60	M20	31.7
	KM-WB 214	0132200	25	75	155	180	50	60	M20	42.9

11) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

11) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts!

Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 532.  
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

For suitable T-nuts see page 532.  
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".