

Superior Clamping and Gripping



Spannbacken
Chuck Jaws




FORKARDT

Weiche Blockbacken | *Soft Monoblock Jaws*

Schräge Verzahnung

- Verzahnung und Nuten induktiv gehärtet und geschliffen
- Höchste Stabilität durch Monoblockausführung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Material: C45, vergütet



Angled serration

- Serration and slots inductive hardened and ground
- Highest stability by monoblock design
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Material: C45, tempered

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	B [mm]	H [mm]	L [mm]	h [mm]	m/Satz <i>m/Set</i> [kg]
F+ 160 F 160 KTNC 160 KTNCV 160 FNC 175 KTNCV 175	SMB 160	0163100	20	45	79	24	1.5
	SMB-H 160	0163200	20	60	79	39	2
F+ 200 F 200 FNC 200 KTNC 200 KTNCV 200	SMB 200	0163101	22	60	94	35	2.6
	SMB-H 200	0163201	22	80	94	55	3.6
F+ 250 F 250 FNC 250 KTNC 250 KTNCV 250	SMB 250	0163102	26	70	115	40	4.4
	SMB-H 250	0163202	26	100	115	70	6.5
F+ 315 F 315	SMB 315	0163103	32	81	140	46	7.5
	SMB-H 315	0163203	32	135	140	100	13
FNC 315 KTNC 315 KTNCV 315	SMB 250	0163102	26	70	115	40	4.4
	SMB-H 250	0163202	26	100	115	70	6.5
KTNC 360	SMB 315	0163103	32	81	140	46	7.5
	SMB-H 315	0163203	32	135	140	100	13
F+ 400 F 400	SMB 400	0163104	45	93	176	53	15
	SMB 500	0163105	45	130	176	90	21.6
FNC 400 KTNC 400 KTNCV 400	SMB 315	0163103	32	81	140	46	7.5
	SMB-H 315	0163203	32	135	140	100	13
F+ 500 F 500 FNC 500 KTNC 500 KTNCV 500 FNC 630 KTNC 630 KTNCV 630	SMB 400	0163104	45	93	176	53	15
	SMB 500	0163105	45	130	176	90	21.6

Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".