

Superior Clamping and Gripping




Spannbacken
Chuck Jaws



Schräge Verzahnung

- Verzahnung und Nuten induktiv gehärtet und geschliffen
- Höchste Stabilität durch Monoblockausführung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Material: C45, vergütet



Angled serration

- Serration and slots inductive hardened and ground
- Highest stability by monoblock design
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Material: C45, tempered


Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ID	B [mm]	H [mm]	L [mm]	h [mm]	m/Satz m/Set [kg]
DURO 160 DURO-NC 160	SMB 160	0163100	20	45	79	24	1.5
DURO-NCE 160 DURO-NC 175	SMB-H 160	0163200	20	60	79	39	2
DURO 200 DURO-NC 200	SMB 200	0163101	22	60	94	35	2.6
DURO-NCE 200 DURO-NC 225	SMB-H 200	0163201	22	80	94	55	3.6
DURO 250 DURO-NC 250	SMB 250	0163102	26	70	115	40	4.4
DURO-NCE 250	SMB-H 250	0163202	26	100	115	70	6.5
DURO 315 DURO-NC 315	SMB 315	0163103	32	81	140	46	7.5
	SMB-H 315	0163203	32	135	140	100	13
DURO-NCE 315	SMB 250	0163102	26	70	115	40	4.4
	SMB-H 250	0163202	26	100	115	70	6.5
DURO 400 DURO-NC 400	SMB 400	0163104	45	93	176	53	15
	SMB 500	0163105	45	130	176	90	21.6
DURO-NCE 400	SMB 315	0163103	32	81	140	46	7.5
	SMB-H 315	0163203	32	135	140	100	13
DURO 500 DURO-NC 500	SMB 400	0163104	45	93	176	53	15
DURO-NCE 500	SMB 500	0163105	45	130	176	90	21.6
DURO 630 DURO-NC 630	SMB 630/800	0163106	65	130	230	88	40

Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.


For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Gerade Verzahnung

- Verzahnung und Nuten induktiv gehärtet und geschliffen
- Höchste Stabilität durch Monoblockausführung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Material: C45, vergütet



Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2

Straight serration

- Serration and slots inductive hardened and ground
- Highest stability by monoblock design
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Material: C45, tempered

Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ID	Ausführung Version	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	h [mm]	m/Satz m/Set [kg]
DURO-NCES 175	UVB 160	0164106	1	20		55.5	65	35	1.6
	UVB 200	0164100	1	22		65	84	40	2.7
DURO-NCES 200	UVB-B 200	0164113	2	22	40	65	84	38	3.9
	UVB-H 200	0164116	1	22		85	84	60	3.2
DURO-NCES 250	UVB 250	0164101	1	26		84	99	55	4.8
	UVB-B 250	0164114	2	26	46	84	99	52	7.2
	UVB-H 250	0164117	1	26		115	99	86	6.6
DURO-NCES 315	UVB 315	0164102	1	32		90	121	56	7.6
	UVB-B 315	0164115	2	32	46	90	121	52	9.6
	UVB-H 315	0164118	1	32		135	121	101	11.3
DURO-NCES 400	UVB 400	0164103	1	32		100	148	66	10

Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".