

Superior Clamping and Gripping



Spannbacken
Chuck Jaws




Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Umfassende, verzugsarme Spannung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar

Fine serration 1,5 mm x 60°

- Comprehensive, low deformation clamping
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Material: Steel 16MnCr5 suitable for case hardening



Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	N [mm]	B [mm]	B1 [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/Set</i>	[kg]
H0 15 M 6 H0 22 M 6 H0 24 M 6 H0 27 M 6 H0 37 M 6 H0 47 M 6 H0 7 MA 6	KMWB-SM 165	0132700	12	119	50	160	50	40	60	25	20	M10	4.9	
H0 15 M 8 H0 23 M 8 H0 7 MA 8	KMWB-SM 210	0132701	14	140	70	200	60	50	70	30	25	M12	8.8	
	KMWB-SM 211	0132705	14	140	70	200	80	70	70	30	25	M12	11.7	

Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 331.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

For suitable T-nuts see page 331.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

HOWA


Weiche Segmentbacken Aluminium | *Soft Full Grip Jaws Aluminum*

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Umfassende, verzugsarme Spannung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Aluminium

Fine serration 1,5 mm x 60°

- *Comprehensive, low deformation clamping*
- *Delivery unit: 1 set = 3 pieces*
- *Material: Aluminum*



Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	N [mm]	B [mm]	B1 [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/Set</i>	[kg]
H0 15 M 6 H0 22 M 6 H0 24 M 6 H0 27 M 6 H0 37 M 6 H0 47 M 6 H0 7 MA 6	KMWB-SA 165	0132800	12	120	40	165	58	48	59.5	25	20	M10	2.2	
H0 15 M 8 H0 23 M 8 H0 7 MA 8	KMWB-SA 210	0132801	14	140	50	200	58	48	72.5	35	25	M12	3.3	
	KMWB-SA 211	0132805	14	140	50	200	80	70	72.5	35	25	M12	4.5	

Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 331.
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

For suitable T-nuts see page 331.
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".