

Superior Clamping and Gripping



**Spannbacken**  
*Chuck Jaws*



# SAMCHULLY


Weiche Segmentbacken | *Soft Full Grip Jaws*

## Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Umfassende, verzugsarme Spannung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar

## Fine serration 1,5 mm x 60°

- Comprehensive, low deformation clamping
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Material: Steel 16MnCr5 suitable for case hardening



Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	N [mm]	B [mm]	B1 [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/Set</i>	[kg]
HC 06 HCH 06 HCL 06 MH 206 HS 06 HSL 06	KMWB-SM 165	0132700	12	119	50	160	50	40	60	25	20	M10	4.9	
HC 08 HCH 08 HCL 08 MH 208 HS 08 HSL 08	KMWB-SM 210	0132701	14	140	70	200	60	50	70	30	25	M12	8.8	
	KMWB-SM 211	0132705	14	140	70	200	80	70	70	30	25	M12	11.7	
HC 10 HCH 10 HCL 10 MH 210 HS 10 HSL 10	KMWB-SM 250	0132702	16	180	100	250	60	45	80	30	30	M12	12	
	KMWB-SM 251	0132706	16	180	100	250	80	70	80	30	30	M12	18.5	
HC 12 HCH 12 HCL 12	KMWB-SM 300	0132703	18	240	120	300	70	55	110	40	30	M14	26.6	
MH 212 HS 12 HSL 12	KMWB-SM 301	0132704	21	240	120	300	70	55	110	45	30	M16	26.4	



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 532.  
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 532.  
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

# SAMCHULLY


Weiche Segmentbacken Aluminium | *Soft Full Grip Jaws Aluminum*

## Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Umfassende, verzugsarme Spannung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Aluminium

## Fine serration 1,5 mm x 60°

- Comprehensive, low deformation clamping
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Material: Aluminum



Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	N [mm]	B [mm]	B1 [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/Set</i>	[kg]
HC 06 HCH 06 HCL 06 MH 206 HS 06 HSL 06	KMWB-SA 165	0132800	12	120	40	165	58	48	59.5	25	20	M10	2.2	
HC 08 HCH 08 HCL 08 MH 208 HS 08 HSL 08	KMWB-SA 210	0132801	14	140	50	200	58	48	72.5	35	25	M12	3.3	
	KMWB-SA 211	0132805	14	140	50	200	80	70	72.5	35	25	M12	4.5	
HC 10 HCH 10 HCL 10 MH 210 HS 10 HSL 10	KMWB-SA 250	0132802	16	180	70	250	58	43	87.5	40	30	M12	4.7	
	KMWB-SA 251	0132806	16	180	70	250	80	65	87.5	40	30	M12	6.6	
HC 12 HCH 12 HCL 12	KMWB-SA 300	0132803	18	240	80	320	78	63	117	40	30	M14	10.5	
MH 212 HS 12 HSL 12	KMWB-SA 301	0132804	21	240	80	320	78	63	117	45	30	M16	10.9	



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 532.  
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe, Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 532.  
For suitable clamping inserts, jaw turning rings, jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".