



Bestellhotline
+49-7133-103-2500

Superior Clamping and Gripping

SCHUNK 

T|E|N|D|O® E compact

Das Hydro-Dehnspannfutter

Jetzt Preisvorteil sichern
im Starter-Kit ab 299,- €

T|E|N|D|O® E compact

Das universelle Hydro-Dehnspannfutter für Volumenerspannung, Bohren, Reiben und Gewinden!

Engere Toleranzen, enormer Kostendruck, höhere Genauigkeiten – TENDO E compact ist die Antwort auf die steigenden Anforderungen in der Volumenerspannung, die von ER-Spannzangen, Warmschrumpffuttern, Weldon-Aufnahmen und technisch minderwertigen Hydro-Dehnspannfuttern nicht mehr wirtschaftlich erfüllt werden können.

TENDO E compact überzeugt mit einem Preis, der den Wechsel von mechanischen und thermischen Futtern zur deutlich präziseren TENDO-Qualität leicht macht.

- Höchste Drehmomente, jetzt bis 2.000 Nm bei \varnothing 32 mm unter trockenen Spannbedingungen, 900 Nm bei öligem Werkzeugschaft
- Dauerhafter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeit \leq 0,003 mm
- Universell einsetzbar zum Fräsen, Bohren, Reiben und Gewinden
- Standzeiterhöhung der Werkzeuge bis zu 40 % führt zu Kosteneinsparungen
- Sekundenschneller Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte – Spannen auf Anschlag



Sichern Sie sich Ihren Preisvorteil

Das TENDO E compact-Starter-Kit enthält:

- 1 x TENDO E compact
(wahlweise HSK-A 63 \varnothing 20, SK 40 \varnothing 20, BT 40 \varnothing 20, BT 30 \varnothing 20, SCHUNK CAPTO C 6 \varnothing 20)
- 5 x GZB-S \varnothing 20 (mit Spann \varnothing 6, \varnothing 8, \varnothing 10, \varnothing 12, \varnothing 16)
kühlmitteldicht bis max. 80 bar
- 1 x Büchsenzieher
- 1 x Betätigungsschlüssel
- 1 x Exklusive Verpackung

TENDO E compact	HSK-A 63	SK 40	BT 30	BT 40	SCHUNK CAPTO C 6
Teilenummer	0299970	0299969	0299934	0299968	0299986
Listenpreis	554,70 €	543,70 €	533,70 €	543,70 €	699,70 €
Sie sparen	235,70 €	234,70 €	234,70 €	234,70 €	290,70 €

Paketpreis* 319,- € 309,- € 299,- € 309,- € 409,- €

* Gültig in Deutschland solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. von derzeit 19 %.

T | E | N | D | O® E compact

Das Spannfutter für den universellen Einsatz

TENDO E compact setzt vollkommen neue Maßstäbe. Mit starker Performance bei Drehmomentübertragung, Dämpfungseigenschaften, Steifigkeit und Rundlaufgenauigkeit ist TENDO E compact prädestiniert für eine hochpräzise und schnelle Zerspanung – erst recht im Vollen.

1 Volumenzerspanung

TENDO E compact ist das erste Hydro-Dehnspannfutter, das sich für die schwere Volumenzerspanung eignet: z. B. bis zu 400 cm³/min bei 42CrMo4*.

* abhängig von Werkzeugmaschine und Werkzeug

2 Reiben

Beim Reiben sorgen die hervorragende Schwingungsdämpfung für beste Werkstückoberflächen und der dauerhafte Rundlauf für eine hohe Maßhaltigkeit.

3 Bohren


Eine der klassischen Stärken der TENDO-Familie. Schwingungsdämpfung und Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,003 mm sind auch hier die Top-Argumente für TENDO E compact.

4 Senken / Fasen

Qualität beim Senken und Fasen definiert sich über Präzision und Rundlaufgenauigkeit – beides ist mit TENDO E compact garantiert.

5 Gewinden

Mit hohen Drehmomenten (bis zu 2.000 Nm bei Ø 32 mm) und der hervorragenden Schwingungsdämpfung ist TENDO E compact für das Gewinden geradezu prädestiniert.





SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-2599
Fax +49-7133-103-2239
info@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns

