

Connettore per cavo

Istruzioni di montaggio e piano di assegnazione




02.05 / KAS / it / 1409466

1 Avvertenze di sicurezza

- Se vengono utilizzati collegamenti a spina per tensioni $>50 V_{\text{eff}}$ a terra, le parti accessibili dell'alloggiamento devono essere incluse in modo affidabile nella misura di protezione del dispositivo (vedere anche DIN VDE, parte 410, IEC 60364-4-41).
- I collegamenti a spina non devono essere collegati o scollegati sotto tensione.
- La messa a terra deve essere eseguita dal cliente.

2 Montaggio del connettore del cavo



- 1 Isolare le trecce di cavi e crimparle o saldarle con pin/bussole di contatto.
 - 2 Inserire le trecce attraverso il dado a ghiera (5), quindi lo scarico della trazione (4), l'alloggiamento (3) e l'inserto di tenuta (2) nella spina (1).
 - 3 Avvitare l'alloggiamento (3) alla spina (1).
 - 4 Avvitare lo scarico della trazione (4) all'alloggiamento (3).
 - 5 Avvitare il dado a ghiera (5) allo scarico della trazione (4) e serrare.
- ⇒ Montaggio del connettore del cavo concluso.


3 Piano di assegnazione

NOTA

Tipo di protezione IP65 secondo IEC 529/EN 60529 solo quando inserito.


Questo vale solo se non ci sono carichi sul connettore e i pin sono montati, anche se non tutti i pin sono occupati.

- Diametro del cavo a 19 poli: min. $\varnothing 6\text{mm}$ e max. $\varnothing 12\text{mm}$
- Diametro del cavo a 26 poli: min. $\varnothing 9\text{mm}$ e max. $\varnothing 16\text{mm}$



Spina del cavo a 19 poli - 26 fili - Diametro dei fili 0,25 mm²

A	Bianco	L	Grigio / Rosa
B	Marrone	M	Rosso / Blu
C	Verde	N	Bianco / Verde
D	Giallo	P	Marrone / Verde
E	Grigio	R	Bianco / Giallo
F	Rosa	S	Giallo / Marrone
G	Blu	T	Bianco / Grigio
H	Rosso	U	Grigio / Marrone
J	Nero	V	Bianco / Rosa
K	Viola		



Spina del cavo a 26 poli - 26 fili - Diametro dei fili 0,25 mm²

A	Bianco	P	Marrone / Verde
B	Marrone	R	Bianco / Giallo
C	Verde	S	Giallo / Marrone
D	Giallo	T	Bianco / Grigio
E	Grigio	U	Grigio / Marrone
F	Rosa	V	Bianco / Rosa
G	Blu	W	Rosa / Marrone
H	Rosso	X	Bianco / Blu
J	Nero	Y	Marrone / Blu
K	Viola	Z	Bianco / Rosso
L	Grigio / Rosa	a	Marrone / Rosso
M	Rosso / Blu	b	Bianco / Nero
N	Bianco / Verde	c	Marrone / Nero