

- ① Für Kurzkegel Bajonettbefestigung  
DIN 55027, ISO 702/III, ASA B5.9
- ② Für Kurzkegel Camlockbefestigung  
DIN 55029, ISO 702/II, ASA B5.9 D
- ③ Mit Zwischenflansch für Kurzkegel  
DIN 55026 A, ISO 702/I A, ASA B5.9

- ① For short taper Bayonet-Mount  
DIN 55027, ISO 702/III, ASA B5.9
- ② For short taper Camlock-Mount  
DIN 55029, ISO 702/II, ASA B5.9 D
- ③ With adapter plate for short taper  
DIN 55026 A, ISO 702/I A, ASA B5.9

### Technische Daten

### Technical data

Spindel Spindle	Max. Drehmoment Max. torque [Nm]	Max. Spannkraft Max. clamping force [kN]	Max. Drehzahl Max. RPM [min <sup>-1</sup> ]	Hub/Backe Stroke/Jaw [mm]	Zahnteilung Tooth pitch [mm]	Trägheitsmoment Moment of inertia [kgm <sup>2</sup> ]	Gewicht Weight [kg]
ID							
DIN 6353 Z235 0815020	200.0	160.0	4000	7.1	5.5	0.285	26.6
DIN 55028 C5 0815021	200.0	160.0	4000	7.1	5.5	0.285	26.6
DIN 55028 C6 0815022	200.0	160.0	4000	7.1	5.5	0.285	26.6
DIN 55028 C8 0815023	200.0	160.0	4000	7.1	5.5	0.285	26.6
DIN 55029 D5 0815024	200.0	160.0	4000	7.1	5.5	0.285	26.6
DIN 55029 D6 0815025	200.0	160.0	4000	7.1	5.5	0.285	26.6
DIN 55029 D8 0815026	200.0	160.0	4000	7.1	5.5	0.285	26.6
DIN 55028 A5 0815027	200.0	160.0	4000	7.1	5.5	0.285	26.6
DIN 55028 A6 0815028	200.0	160.0	4000	7.1	5.5	0.285	26.6
DIN 55028 A8 0815029	200.0	160.0	4000	7.1	5.5	0.285	26.6


### Lieferumfang

Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungs-schlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung

### Scope of delivery

Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting bolts, actuation key, eye bolt and operating manual

### Spannkraft-Drehzahl-Diagramm




### Clamping force-RPM diagram

- Restspannkraft/Residual clamp. force 33 %
- SHF 250 1.9 kg
- SFA 250 3.7 kg
- GST 251 2.8 kg
- UVB 250 4.8 kg

① see page 619

### Führungsbahnbelastung Load of base jaw guidance



**M<sub>max.</sub> = 3547 Nm**

① siehe Seite 620

① see page 620

### Spannbereiche

① siehe Seite 64

### Clamping ranges

① see page 64



**Wartungsset**  
siehe Kapitel Zubehör

**Maintenance kit**  
see chapter accessories



**Standardbacken**  
siehe Seite 60

**Standard chuck jaws**  
see page 60



**Betätigungsschlüssel**  
siehe Kapitel Zubehör

**Actuation keys**  
see chapter accessories



**Spannkraftmessgerät**  
siehe Kapitel Zubehör

**Gripping force tester**  
see chapter accessories