

Precio promoción
a partir de 393,- €

Llámenos al
+34-937-556-020



1945 - 2015
70 Years

Superior Clamping and Gripping

SCHUNK 

MAGNOS

MHM IT - Tecnología de Elevación Magnética

La tecnología de elevación magnética SCHUNK, es la opción perfecta para manipular cargas pesadas de forma segura, sin necesidad de alimentación externa.

Tipo	ID	Fuerza retención nominal plana [kg]	Fuerza retención nominal [kg]	Longitud max. [mm]	Grosor min. [mm]	Diámetro min. [mm]	Diámetro max. [mm]	Dimensiones [mm]	Peso [kg]	Precio promoción €	Indique su pedido
MHM IT-125	0421000	125	60	2000	10	35	180	160x81x78	6	393,-	
MHM IT-250	0421001	250	125	2000	15	35	270	196x115x118	14	515,-	
MHM IT-500	0421002	500	250	2500	20	35	220	296x115x118	26	757,-	
MHM IT-1000	0421003	1000	500	3000	30	40	360	355x145x148	45	1.373,-	
MHM IT-2000	0421004	2000	1000	3000	30	40	340	465x185x177	95	2.666,-	

Tipo	A [mm]	B [mm]	C	D	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	P [mm]	Q [mm]	R [mm]
MHM IT-125	220	78	150°	140°	81	160	125	10	25	43	35	63	16	18
MHM IT-250	374	118	150°	150°	115	196	143	13	40	43	35	63	24	30
MHM IT-500	380	118	150°	155°	115	296	243	13	40	60	52	92	31	23
MHM IT-1000	420	148	160°	155°	145	355	300	15	40	60	52	92	42	27
MHM IT-2000	550	177	160°	140°	190	544	480	15	40	87	64	130	59	25

Pregunte también por nuestros sistemas EPM (Electro-Permanent Magnetic Lifting Systems) para cargas hasta 50.000kg.

Rellenar y enviar al Fax +34-937-908-692 o a compras@es.schunk.com

Número de cliente _____

Empresa _____ Departamento _____

Nombre _____

Calle _____ E-Mail _____

Código postal _____ Localidad _____

Teléfono _____ Fax _____

Fecha _____

Firma _____

* Oferta válida hasta agotar existencias.
Precios más IVA. No se puede combinar con otras promociones.

J. Lehmann

Jens Lehmann, el legendario portero alemán, embajador desde el año 2012 de la empresa SCHUNK, representa la precisión y seguridad en la sujeción.
www.es.schunk.com



© 2016 SCHUNK GmbH & Co. KG

