

Superior Clamping and Gripping



**Spannbacken**  
*Chuck Jaws*




### Einzel-Nutensteine


- Vergütet und präzisionsgeschliffen
- Einschließlich Zylinderschrauben DIN 912-12.9
- Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen

### Single T-Nuts


- Tempered and precision ground
- including screws DIN 912-12.9
- When choosing T-nuts, please check the connection dimensions of the lathe chuck (serration/slot width)



Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2



Ausführung 3 | Version 3

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Ausführung <i>Version</i>	S [mm]	S1 [mm]	H [mm]	h [mm]	G	Zyl.- Schraube <i>Cyl.-Screw</i>	Max. zul. Anzieh- drehmoment <i>Max. adm. tight- ening torque</i> [Nm]
KFN 105	NSK 105	0144100	2	10		15.5	6.5	M8	M8x20	30
LVE 125 KFD 130	NS 80	0140100	1	12		17.2	7	M8	M8x22	30
KFD-HE 130	NSK 105	0144100	2	10		15.5	6.5	M8	M8x20	30
KFM 130 KFN 130 KFN 135	NSK 130/160	0144101	2	11		15.5	6.5	M8	M8x20	30
KFD-HE 140	NSK 105	0144100	2	10		15.5	6.5	M8	M8x20	30
KFH 140	NS 80	0140100	1	12		17.2	7	M8	M8x22	30
KFD 160 KFD-AF 160 KFD-HF 160	NS 124	0142101	1	17		22	9	M12	M12x25	70
KFD-HS 160	NS 80	0140100	1	12		17.2	7	M8	M8x22	30
KFG 160	NSK 130/160	0144101	2	11		15.5	6.5	M8	M8x20	30
KFH 160 KFH-F 160 KFH-G 160 KFH-NC 160	NS 124	0142101	1	17		22	9	M12	M12x25	70
KFM 160 KFN 160	NSK 130/160	0144101	2	11		15.5	6.5	M8	M8x20	30
LVE 160	NS 80	0140100	1	12		17.2	7	M8	M8x22	30
SPD 160 SPO 160	NS 124	0142101	1	17		22	9	M12	M12x25	70
KFE 170	NSK 130/160	0144101	2	11		15.5	6.5	M8	M8x20	30
KFD-HS 175	NS 80	0140100	1	12		17.2	7	M8	M8x22	30
KFA 200	NS 163	0142102	1	21		25.5	11	M16	M16x35	150
KFD 200 KFD-AF 200	NS 124	0142101	1	17		22	9	M12	M12x25	70
KFD-G 200	NS 163	0142102	1	21		25.5	11	M16	M16x35	150

### Einzel-Nutensteine

### Single T-Nuts

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Ausführung <i>Version</i>	S [mm]	S1 [mm]	H [mm]	h [mm]	G	Zyl.- Schraube <i>Cyl.-Screw</i>	Max. zul. Anzieh- drehmoment <i>Max. adm. tight- ening torque</i> [Nm]
KFD-HF 200 KFD-HS 200 KFH 200 KFH-F 200 KFH-G 200 KFH-NC 200 LVE 200 KFD-HE 210	NS 124	0142101	1	17		22	9	M12	M12x25	70
KFE 215 KFG 215 KFM 215 KFN 215	NSK 215	0144103	2	14		16.5	6.5	M10	M10x20	50
SPD 215 SPO 215	NS 124	0142101	1	17		22	9	M12	M12x25	70
KFA 250	NS 201	0142103	1	25.5		33.7	15.5	M20	M20x45	300
KFD 250 KFD-AF 250	NS 163	0142102	1	21		25.5	11	M16	M16x35	150
KFD-G 250	NS 201	0142103	1	25.5		33.7	15.5	M20	M20x45	300
KFD-HF 250	NS 163	0142102	1	21		25.5	11	M16	M16x35	150
KFD-HS 250	NS 122	0140107	3	21	17	25.5	11	M12	M12x30	70
	NS 163	0142102	1	21		25.5	11	M16	M16x35	150
KFH 250 KFH-F 250 KFH-G 250 KFH-NC 250	NS 163	0142102	1	21		25.5	11	M16	M16x35	150
KFL 250	NS 124	0142101	1	17		22	9	M12	M12x25	70
KFN 250	NSK 250/280	0144104	2	20		21.5	8.5	M12	M12x30	70
LVE 250 KFD-HE 254	NS 163	0142102	1	21		25.5	11	M16	M16x35	150
KFE 280 KFG 280 KFM 280 KFN 280	NSK 250/280	0144104	2	20		21.5	8.5	M12	M12x30	70
SPD 300 SPO 300	NS 163	0142102	1	21		25.5	11	M16	M16x35	150
KFA 315	NS 201	0142103	1	25.5		33.7	15.5	M20	M20x45	300
KFD 315 KFD-AF 315	NS 163	0142102	1	21		25.5	11	M16	M16x35	150
KFD-G 315	NS 201	0142103	1	25.5		33.7	15.5	M20	M20x45	300
KFD-HE 315-121 KFD-HE 315-91 KFD-HF 315 KFD-HS 315-108 KFD-HS 315-86 KFH 315 KFH-F 315 KFH-G 315 KFH-NC 315 KFL 315 LVE 315	NS 163	0142102	1	21		25.5	11	M16	M16x35	150
KFE 350 KFG 350 KFM 350 KFN 350	NSK 350	0144107	2	21		23	8.5	M16	M16x35	150


### Einzel-Nutensteine

### Single T-Nuts


Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Ausführung <i>Version</i>	S [mm]	S1 [mm]	H [mm]	h [mm]	G	Zyl.- Schraube <i>Cyl.-Screw</i>	Max. zul. Anzieh- drehmoment <i>Max. adm. tight- ening torque</i> [Nm]
KFD 400 KFD-G 400 KFD-HE 400 KFD-HF 400 KFD-HS 400 KFH 400 KFH-F 400 KFH-G 400 KFH-NC 400	NS 201	0142103	1	25.5		33.7	15.5	M20	M20x45	300
KFL 400	NS 163	0142102	1	21		25.5	11	M16	M16x35	150
LVE 400 KFD 500 KFD-HF 500 KFD-HS 500 KFH 500 KFH-F 500 KFH-G 500 KFH-NC 500 KFL 500 LVE 500 KFL 600 KFD 630 KFD-HF 630 LVE 630 KFD 800 LVE 800	NS 201	0142103	1	25.5		33.7	15.5	M20	M20x45	300
KFD 1000 KFD 1200 KFD 1250	NS 240	0140104	1	30		41	15	M24	M24x50	450

### Kombi-Nutensteine


- Vergütet und präzisionsgeschliffen
- Einschließlich Zylinderschrauben DIN 912-12.9
- Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen



Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2



Ausführung 3 | Version 3

### Combi T-Nuts

- Tempered and precision ground
- including screws DIN 912-12.9
- When choosing T-nuts, please check the connection dimensions of the lathe chuck (serration/slot width)

Futtertype <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	ID	Ausführung <i>Version</i>	S [mm]	S1 [mm]	H [mm]	h [mm]	b [mm]	G	Zyl.- Schraube <i>Cyl.-Screw</i>	Max. zul. Anzieh- drehmoment <i>Max. adm. tight- ening torque</i> [Nm]
KFD 110	NK 60	0147104	3	10		13.7	5.5	12	M6	M6x18	16
KFD-HS 110	NK 40	0147112	1	10		15.7	6.5	15	M8	M8x20	30
KFD 125 KFD-HS 125 KFD-HS 130 KFD 140 KFD-HS 140	NK 60	0147104	3	10		13.7	5.5	12	M6	M6x18	16
KFD-HS 160	NK 81	0147106	3	12		17.2	7	15	M8	M8x22	30
KFD-HE 170	NJ 62	0146133	1	12		18.5	7.5	20	M10	M10x25	50
	NK 81	0147106	3	12		17.2	7	15	M8	M8x22	30
KFD-HS 175	NK 81	0147106	3	12		17.2	7	15	M8	M8x22	30
KFD-HS 200	NK 122	0147108	1	17		21.5	9	19	M12	M12x25	70
KFD-HE 210	NJ 82	0146131	1	14		20.5	8.5	25	M12	M12x30	70
KFD-HS 250	NK 161	0147109	2	21	17	25.5	11	19	M12	M12x30	70
	NK 162	0147110	1	21		25.5	11	25	M16	M16x30	150
KFD-HE 254	NJ 103	0146132	1	16		21.5	8.5	30	M12	M12x30	70
KFD-HE 315-121 KFD-HE 315-91	NJ 124	0146123	1	21		28	11.5	30	M16	M16x40	150
KFD-HS 315-108 KFD-HS 315-86	NK 162	0147110	1	21		25.5	11	25	M16	M16x30	150