

Superior Clamping and Gripping




Spannbacken
Chuck Jaws



Zangenbacken

- Hohe Genauigkeit durch stirnseitige Verzahnung
- Extrem steife Spannung
- Für Spitzverzahnung Zoll und metrisch
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar



Collet Jaws

- High precision due to frontal serration
- Extreme rigid clamping
- For fine serration inch and metric
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Material: Steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	h [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/Set	[kg]
ROTA NCD 160 ROTA NCD 165-46	STD-W 160	0138250	12	30	32	74	25	16	M8	0.86	
ROTA NCD 185-54	STD-W 185	0138254	17	35	44	87	34.2	21	M12	1.25	
ROTA NCD 210 ROTA NCD 215-66	STD-W 210	0138251	17	38	44	98	30	21.5	M12	1.98	
ROTA NCD 250 ROTA NCD 255-86	STD-W 250	0138252	17	48	48	116	30	23	M12	3.37	
ROTA NCD 315-115	STD-W 315	0138253	17	48	48	139	30	23	M12	4.35	




Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 138.



For suitable T-nuts see page 138.

Zangenbacken

- Hohe Genauigkeit durch stirnseitige Verzahnung
- Extrem steife Spannung
- Für Spitzverzahnung Zoll und metrisch
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, gehärtet



Collet Jaws

- High precision due to frontal serration
- Extreme rigid clamping
- For fine serration inch and metric
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Material: Steel 16MnCr5, hardened

Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	h [mm]	Schrauben Screws	m/Set m/Set [kg]
ROTA NCD 160 ROTA NCD 165-46	STD-H 16-1	0138200	12	30	32	74.8	24	16	M8	0.85
	STD-H 16-2	0138201	12	30	32	73.1	24	16	M8	0.82
	STD-H 16-3	0138202	12	30	32	71.7	26	16	M8	0.77
	STD-H 16-4	0138203	12	30	32	70.5	27	16	M8	0.75
	STD-H 16-5	0138204	12	30	32	68.4	30	16	M8	0.71
	STD-H 16-6	0138205	12	30	32	66	30	16	M8	0.66
ROTA NCD 185-54	STD-H 18-1	0138240	17	35	44	88.5	35.3	21	M12	1.3
	STD-H 18-2	0138241	17	35	44	86	35.3	21	M12	1.15
	STD-H 18-3	0138242	17	35	44	85	38.2	21	M12	1.15
	STD-H 18-4	0138243	17	35	44	84	38.2	21	M12	1.1
	STD-H 18-5	0138244	17	35	44	81	38.2	21	M12	1.02
	STD-H 18-6	0138245	17	35	44	78	38.2	21	M12	0.94
	STD-H 18-7	0138246	17	35	44	75	41.1	21	M12	0.86
ROTA NCD 210 ROTA NCD 215-66	STD-H 20-1	0138210	17	38	44	98.9	32	21.5	M12	2.03
	STD-H 20-2	0138211	17	38	44	96.9	33	21.5	M12	1.93
	STD-H 20-3	0138212	17	38	44	94.3	36	21.5	M12	1.87
	STD-H 20-4	0138213	17	38	44	92.8	36	21.5	M12	1.83
	STD-H 20-5	0138214	17	38	44	89.9	39	21.5	M12	1.74
	STD-H 20-6	0138215	17	38	44	88.6	39	21.5	M12	1.7
	STD-H 20-7	0138216	17	38	44	85.7	39	21.5	M12	1.59
	STD-H 20-8	0138217	17	38	44	83.1	39	21.5	M12	1.49
	STD-H 20-9	0138218	17	38	44	81.8	39	21.5	M12	1.43



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 138.



For suitable T-nuts see page 138.

Zangenbacken

Collet Jaws

Futtertype Chuck type	Bezeichnung Description	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	h [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/Set [kg]
ROTA NCD 250 ROTA NCD 255-86	STD-H 25-1	0138220	17	48	48	115.7	33	23	M12	3.33
	STD-H 25-2	0138221	17	48	48	112.6	36	23	M12	3.25
	STD-H 25-3	0138222	17	48	48	109.5	36	23	M12	3.1
	STD-H 25-4	0138223	17	48	48	105	39	23	M12	2.92
	STD-H 25-5	0138224	17	48	48	100.8	42	23	M12	2.73
	STD-H 25-6	0138225	17	48	48	96.5	42	23	M12	2.5
	STD-H 25-7	0138226	17	48	48	93.3	45	23	M12	2.36
ROTA NCD 315-115	STD-H 31-1	0138230	17	48	48	139	33	23	M12	3.33
	STD-H 31-2	0138231	17	48	48	135	36	23	M12	3.25
	STD-H 31-3	0138232	17	48	48	131	36	23	M12	3.1
	STD-H 31-4	0138233	17	48	48	127	39	23	M12	2.92
	STD-H 31-5	0138234	17	48	48	124	42	23	M12	2.73
	STD-H 31-6	0138235	17	48	48	120	42	23	M12	2.5
	STD-H 31-7	0138236	17	48	48	116.5	45	23	M12	2.36
	STD-H 31-8	0138237	17	48	48	113	45	23	M12	2.2
	STD-H 31-9	0138238	17	48	48	110	45	23	M12	2.05
	STD-H 31-10	0138239	17	48	48	106	45	23	M12	1.9



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 138.



For suitable T-nuts see page 138.